

## Electromagnetic flowmeters and level measurement sensors. *Débitmètres électromagnétiques et capteurs de niveau.*

### Magflux 7100

- Can be used with chemical
- High temperature application
- PTFE/PFA liner
- Steel 316 electrodes
- DN 15 to DN 900

### Magflux 7100

- Avec produits chimiques
- Haute température
- Revêtement PTFE/PFA
- Electrodes: acier 316
- DN 15 to DN 900



### Magflux 7200

- All round sensor for Water and Wastewater applications
- Hard Rubber liner
- SS 316Ti standard electrodes
- DN 20 to DN 2000

### Magflux 7200

- Pour Eau claire et Eaux usées
- Revêtement : Caoutchouc durci
- Electrodes: acier 316
- DN 20 to DN 2000



### Magflux Q8200

- Full Sensor made in ABS
- Ideal for sea water applications: Aquaculture and desalination plants
- No outer parts are made in metal
- Very high accuracy at low flow velocity
- High corrosion resistant
- Standard Hastelloy C electrodes
- DN 50-80-100-150/PN16

### Magflux Q8200

- Capteur : ABS
- Ideal pour eaux de mer : aquaculture, dessalement, ...
- Pas de pièce en métal / Résistant à la corrosion
- Electrodes : Hasteloy C
- DN 50-80-100-150/PN16



### Hydrostatic level sensor / Expert series

- +100,000 installed units worldwide
- Pumping station
- Drinking water storage
- Surface water

### Capteur de niveau hydrostatique / Gamme Expert

- +100,000 Unités Installées dans le monde
- Station de pompage
- Parc de stockage eau potable
- Niveau eau de surface

