

FGC100

Standardiserade automatikskåp för en pump

Fördelar

- Enkelt montage samt driftsättning
- Kompakt lösning medföljande stolpfläns
- Låsbart utomhusutförande
- Två vippor ENM-10 sköter om start och larm, pumpning sker via tidrelä som kan justeras enkelt
- Serviceuttag 230 VAC 10A skyddad av jordfelsbrytare 30 mA

Funktion

Utomhuskapsling i plast.

Funktion pumpa på inställd tid samt hög nivå larm. Endast för nivåvippor typ ENM-10.

Huvudbrytare, kontaktor, motorskydd, värme, larmlampa på tak.

Hand-0-Auto omkopplare i skåp samt tryckknapp för återställning av summalarm.

Manuell återställning vid utlöst termokontakt.

230 VAC uttag ingår i skåpet, avsäkrat 10A, jordfelsbrytare 30 mA.



FGC-100

Beskrivning	Strömområde (A)	Art nr
FGC-100/2,5/U/PLAST	1,6 – 2,5	01-451042
FGC-100/4,0/U/PLAST	2,5 – 4,0	01-451043
FGC-100/6,3/U/PLAST	4,0 – 6,3	01-451045

FGC-100 med sms larmsändare

Beskrivning	Strömområde (A)	Art nr
FGC-100/2,5/U/PLAST/GSM	1,6 – 2,5	01-451066
FGC-100/4,0/U/PLAST/GSM	2,5 – 4,0	01-451070
FGC-100/6,3/U/PLAST/GSM	4,0 – 6,3	01-451071

Tillbehör

Beskrivning	Art nr
Nivåvipa ENM-10, densitetsområde 0,95-1,1 Inklusive 13 m kabel och kabelhållare Färg: Blå	5828841
ENM-10, 0,95-1,05, 13 m sladd Röd	5828853