

Lyftkätting

Med övergångsögla varje meter, rostfritt stål 316

Funktion

Flygt-kättingar har korta länkar som är avsedda för lyftändamål. De är säkerhetsklassade för miljöer som omger dränkbara pumpar och omrörare vilket ger en lång livslängd i vatten.

Varje kätting levereras med en skylt i enlighet med EU: s maskindirektiv 98/37/EG som visar maximal belastning

Kätting med övergångsögla varje meter

Kätting med övergångsögla varje meter, vilket gör det möjligt att ansluta en vinsch längs hela kättingen.

En omtagskrok kan fästas var som helst längs kättingen

Material. Rostfritt stål 316

Varje kätting är tillverkad och provad enligt EN 818-1, 818-5, 818-6 i tillämpliga delar

Artikelnummer och mått

Se tabell på sida 2



Lyftkätting med omtagslänk varje meter, SS 316

Lyftkätting	Last	Längd	Länk	Övergångsögla	Lämplig omtagskrok med schackel	Lämplig omtagskrok med 0,75 m kättinglänga och schackel
Art. nr.	max kg	L tot m	d mm	L m d mm Bi mm	Art. Nr	Art. Nr.
83 09 21	200	2	5	1 6.5 35	83 07 43	82 94 45
83 09 29	200	3	5	1 6.5 35	83 07 43	82 94 45
82 94 60	200	5	5	1 6.5 35	83 07 43	82 94 45
83 09 30	200	7	5	1 6.5 35	83 07 43	82 94 45
83 09 31	200	10	5	1 6.5 35	83 07 43	82 94 45
83 94 51	500	3	6	1 9 35	83 07 44	82 94 47
82 94 61	500	5	6	1 9 35	83 07 44	82 94 47
83 94 52	500	7	6	1 9 35	83 07 44	82 94 47
83 94 53	500	10	6	1 9 35	83 07 44	82 94 47
83 94 54	1 000	3	8	1 10 35		
82 94 62	1 000	5	8	1 10 35		
83 94 55	1 000	7	8	1 10 35		
83 94 56	1 000	10	8	1 10 35		
82 94 63	1 500	3	10	1 12 35		
82 94 64	1 500	5	10	1 12 35		
82 94 65	1 500	7	10	1 12 35		
82 94 66	1 500	10	10	1 12 35		

