

Tekniset tiedot

90024009_1.0




CCD 301

Sisällysluettelo

1	Tekniset viitteet.....	2
1.1	Mitat.....	2
1.2	Ympäristövaatimukset.....	2
1.3	Standardit.....	2
1.4	Hyväksynät.....	2
1.5	Sähkö tiedot.....	2
1.6	Radiodata.....	2
1.7	Liittimet.....	3

1 Tekniset viitteet

1.1 Mitat



WS008257A

Numero	Mitta
1	86 mm (3,4 in)
2	105 mm (4,1 in)
3	36 mm (1,4 in)

1.2 Ympäristövaatimukset

Ominaisuus	Arvo
Käyttölämpötila	-30 - +70 °C
Säilytyslämpötila	-10 - +75 °C
Kosteus käytön aikana	Suhteellinen kosteus 95 %, ei-kondensoituva

1.3 Standardit

- UL94 V-0. Muovimateriaalit

1.4 Hyväksynät

- CE

1.5 Sähkö tiedot


Ominaisuus	Kuvaus
Syöttöjännite	24 VDC
Virrankulutus	Enintään 200 mA jännitteellä 24 VDC
Suojausluokitus	IP20

1.6 Radiodata

Yksikössä on radiomodeemi, joka tukee seuraavia kaistoja:

Kaista	Taajuus, MHz
3G	850/800, 900, 1900 ja 2100
2G	850, 900, 1800 ja 1900

1.7 Liittimet



Liittimen numero	Nimi	Navan numero	Kuvaus
1	Digitaalinen tulo	1	Digitaalinen tulo Aktiivinen = 24 VDC Passiivinen = 0 VDC tai ei kytketty
		2	Maa
	Analoginen tulo	3	4-20 mA
		4	Maa
	Ei käytössä	5	Ei käytössä
		6	Ei käytössä
		7	Ei käytössä
		8	Ei käytössä
2	Ethernet	-	RJ45
3	RS-232	1	Rx, RTU Tx
		2	Tx, RTU Rx
		3	Maa
4	RS-485 120 ohmin päätevastuksella	1	A
		2	B
		3	Maa
5	Tuloteho	1	24 VDC
		2	Maa

Antenni

Kontakti: SMA. Enintään 10 m kaapeli.

Xylem |'zīləm|

- 1) Kasvien kudus, joka kuljettaa tuo vettä ylös juurista ylöspäin;
- 2) Johtava globaali vesitekniikkayritys

Olemme kansainvälinen tiimi, jolla on yhteinen päämäärä: edistyneiden teknologiaratkaisujen kehittäminen maailman vesihaasteisiin. Uusien, veden käyttö-, säästö- ja jälleenkäyttötapoja parantavien teknologioiden kehittäminen on olennaista työllemme. Tuotteemme ja palvelumme siirtävät, käsittelevät, analysoivat, seuraavat ja palauttavat vettä ympäristöön – kunnallisteknisten, teollisten, kotitalous- ja kaupallisten palveluiden piirissä. Xylemillä on myös tarjolla johtava valikoima älymittaustuotteita, verkkoteknologioita ja edistyneitä analyysiratkaisuja vesi-, sähkö- ja kaasulaitoksille. Meillä on vankat, pitkäaikaiset suhteet yli 150 maassa asiakkaisiin, jotka tuntevat meidät tehokkaasta johtavien tuotemerkkien ja sovellusasiiantuntemuksen yhdistelmästä, joka keskittyy kattavien ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen.

Lisätietoja siitä, miten Xylem voi auttaa sinua, on osoitteessa www.xylem.com



Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
<http://tpi.xylem.com>
[www.xylemwatersolutions.com/
contacts/](http://www.xylemwatersolutions.com/contacts/)

Sivustoltamme löydät tämän asiakirjan uusimman version ja lisätietoja

Alkuperäisohje on englanninkielinen. Kaikki muunkieliset ohjeet ovat alkuperäisen ohjeen käännöksiä.

© 2020 Xylem Inc