


Teknisk specifikation

90024002_1.0




CCD 301

Innehållsförteckning

1 Teknisk referens.....	2
1.1 Mått.....	2
1.2 Miljökrav.....	2
1.3 Standarder.....	2
1.4 Godkännanden.....	2
1.5 Elektriska data.....	2
1.6 Radiodata.....	2
1.7 Plintar.....	3

1 Teknisk referens

1.1 Mått



Nummer	Dimension
1	86 mm (3,4 tum)
2	105 mm (4,1 tum)
3	36 mm (1,4 tum)

1.2 Miljökrav

Funktion	Värde
Driftstemperatur	-30 °C till +70 °C (-22 °F till +158 °F)
Förvaringstemperatur	-10 °C till +75 °C (14 °F till +167 °F)
Luftfuktighet under drift	95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande

1.3 Standarder

- UL94 V-0. Plastmaterial

1.4 Godkännanden

- CE

1.5 Elektriska data


Funktion	Beskrivning
Nätspänning	24 VDC
Strömförbrukning	Max. 200 mA vid 24 VDC
Grad av skydd	IP20

1.6 Radiodata

Enheten har ett radiomodem som stöder följande band:

Band	Frekvens, MHz
3G	850/800, 900, 1900 och 2100
2G	850, 900, 1800 och 1900

1.7 Plintar



Kontaktnummer	Namn	Plintnummer	Beskrivning
1	Digital ingång	1	Digital ingång Activ = 24 VDC Inaktiv = 0 VDC eller inte ansluten
		2	Jord
	Analog ingång	3	4-20 mA
		4	Jord
	Används ej	5	Används ej
		6	Används ej
		7	Används ej
		8	Används ej
2	Ethernet	-	RJ45
3	RS-232	1	Rx, RTU Tx
		2	Tx, RTU Rx
		3	Jord
4	RS-485 med 120 ohm avslutningsmotstånd	1	A
		2	B
		3	Jord
5	Ingående spänning	1	24 VDC
		2	Jord

Antenn

Kontakt: SMA. Maximalt 10 m kabel.

Xylem |'zīlēm|

- 1) En vävnad i växter som suger upp vatten från rötterna;
- 2) ett ledande bolag för vattenteknologi.

Vi är ett globalt team som är enade runt ett gemensamt mål; att skapa avancerade teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Vårt arbete är inriktat på att utveckla nya tekniker som förbättrar hur vatten används, bevaras och återanvänds i framtiden. Våra produkter och tjänster förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el och gas. Vi har starka långvariga relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår starka kombination av ledande varumärken och applikationsexpertis med en kraftig inriktning på att utveckla mångsidiga, hållbara lösningar.

För mer information om hur Xylem kan hjälpa dig, besök www.xylem.com.



Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
<http://tpi.xyleminc.com>
[www.xylemwatersolutions.com/
contacts/](http://www.xylemwatersolutions.com/contacts/)

Gå till vår webbplats för den senaste versionen av detta dokument och mer information

Originalanvisningarna är på engelska. Alla anvisningar som inte är på engelska har översatts från originalet.

© 2020 Xylem Inc