


Série 4DWC

PANNEAUX DE COMMANDE DUPLEX



Les panneaux Duplex de la série 4DWC contrôlent les pompes triphasées de 208/240/480 V conçues pour les applications d'assèchement, de traitement des eaux usées et d'évacuation des eaux usées. Ces derniers sont livrés en standard avec un boîtier de commande frontal NEMA 4X, des contacteurs certifiés CEI et un disjoncteur de protection du moteur. Tous les panneaux sont répertoriés UL pour les États-Unis et le Canada, et sont livrés en standard avec une garantie de cinq ans.

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier intérieur/extérieur pour panneau NEMA 4X : polycarbonate robuste avec des loquets verrouillables en acier inoxydable
- Le modèle Duplex fournit : une alternance à pompe double et le fonctionnement à pompe double à demande élevée
- Indicateurs visibles de contrôle de la pompe : commutateur manuel-automatique de la pompe n° 1 et n° 2, voyants lumineux verts de fonctionnement de la pompe, voyants lumineux rouges de défaillance de pompe avec bouton de réinitialisation et voyant de mise sous tension
- Indicateurs visibles de l'alarme : balise d'alarme élevée rouge, boutons de test et de mise en sourdine de l'alarme
- La sirène d'alarme produit des sons de 85 décibels à 10 pieds
- Surveillance à distance par des contacts secs : niveau de liquide élevé, fonctionnement(s) de la pompe et défaillance(s) de la pompe
- Protection de la pompe améliorée : disjoncteurs de protection du moteur (protection des circuits de dérivation, surcharge et déconnexion réglables) et découpe thermique avec indicateurs
- Quatre flotteurs avec des cordons de 50 po : d'arrêt, principal, de décalage, de niveau élevé
- Compteur de cycles avec écran LCD et bouton de réinitialisation pour chaque pompe
- Compteur de temps écoulé avec écran LCD et bouton de réinitialisation pour chaque pompe
- Circuit de détection de défaillances du joint d'étanchéité avec témoin lumineux

APPLICATIONS

- Chambres de pompage des eaux usées
- Pompes broyeuses
- Bassins de la pompe de puisard
- Stations de levage




Bell & Gossett
a xylem brand

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Duplex triphasé : 208/240/480 V c.a.


Modèle	Valeurs de courant pleine charge de la pompe
NSD39014	9.0-14.0 FLA
NSD31318	13.0-18.0 FLA
NSD31723	17.0-23.0 FLA
NSD32432	24.0-32.0 FLA
NSD33040	30.0-40.0 FLA
NSD33750	37.0-50.0 FLA
NSD34865	48.0-65.0 FLA
NSD365115*	65.0-115.0 FLA

* Ce modèle est livré en standard avec un boîtier de commande de classe NEMA 3R peint.



Installation typique du panneau de commande Duplex 4DWC

Panneau de commande Duplex



Appelez-nous sans frais au (866) 325-4210 pour parler à l'un de nos ingénieurs technico-commerciaux.

xylem
Let's Solve Water

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148, États-Unis
Téléphone : (866) 325-4 210 • Fax: (888) 322-5 877
www.xylem.com/bellgossett

Xylem et Bell & Gossett sont des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2023 Xylem Inc. BG4NSdBRO CAFR-120076R1 Octobre 2023

En savoir plus sur
les panneaux Duplex DWC :

