

Unité d'appoint alimentée en eau glycolée (GMU560P, GMU560S)

LA SOLUTION SOUS PRESSION POUR LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT HYDRONIQUES FERMÉS



L'unité d'appoint alimentée en eau glycolée Bell & Gossett (numéros de pièce GMU560P et GMU560S) emploie une pompe à membrane Flojet pour maintenir les niveaux de pression essentiels au système. Disponible avec une plomberie en PVC et en acier.

Le système automatisé fonctionne avec un pressostat pour automatiquement ajouter de l'eau ou une solution d'eau glycolée à un système de chauffage en boucle fermée, d'eau réfrigérée, de traitement, de fonte de neige ou de chauffage radiant.

Polyvalence

- Fournit 3 GPM à 60 PSI
- Elle utilise du glycol ou un mélange glycol/eau
- La pompe s'amorce automatiquement

Panneau de commande

- Commande manuel-arrêt-automatique
- Témoins lumineux de fonctionnement de la pompe
- Boîtier de commande NEMA 4X
- Câble d'alimentation NEMA à trois broches de 115 V pour une installation facile
- Avertisseur d'alarme pour les indications de faible niveau

Facilité d'utilisation

- Réservoir d'entreposage de 55 gallons
- Robinet réducteur de pression
- Soupape de décharge qui décharge directement dans le réservoir d'entreposage. Inutile de raccorder à un conduit de drainage
- Le réservoir accumulateur déjà monté empêche les cycles courts
- Le raccordement soudé par friction au réservoir d'entreposage élimine un chemin de fuite potentiel
- Détecteur de proximité de faible niveau
- L'absence de raccordement à une alimentation en eau potable élimine le besoin de prévention de retour
- Avantages ergonomiques. Les composants importants sont faciles d'accès pour l'entretien

Unité d'appoint alimentée en eau glycolée (GMU560P et GMU560S)

Panneau de commande :

- Commutateur marche-arrêt principal
- Commutateur manuel-arrêt-automatique
- Fonctionnement de la pompe et alimentation sur des DEL
- Alarme de faible niveau rouge
- Avertisseur et témoin

Soupape d'aspiration à bille

Pompe VersiJet de Flojet

Réservoir d'entreposage de 55 gallons

Commutateur de proximité de faible niveau

Réservoir accumulateur (souple)

Décharge par soupape de décharge

Robinet réducteur de pression

Raccord système MNPT ¾ po

Manomètres


Pressostat

Support en acier peint

Spécifications

Débit max	5 GPM (écoulement ouvert)
Température max. du liquide	GMU560P 85 °F GMU560S 150 °F
Mise en service	10-40 PSI
Mise hors service	20-60 PSI
Plage différentielle	10-30 PSI
Alimentation électrique	115 VCA
Pompe	Pompe à membrane en nylon armé de verre
Port de décharge	MNPT de 3/4 po
Réservoir d'entreposage	HDPE de 55 gallons
Réservoir accumulateur	5 gallons (volume de fluide de 3 gallons)

Dimensions



En savoir plus sur la GMU



Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
Téléphone : (847) 966-3710 | Télécopie : (847) 965-8379
www.xylem.com/bellgossett

Xylem et Bell & Gossett sont des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Xylem Inc. BGSS-GMURD-CAFR -120023 R3 Mars 2024