

Este documento é de nossa exclusiva propriedade
É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo inde-
vidamente sem a nossa expressa autorização.
Os infratores serão processados de conformidade
com as leis penais vigentes.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
xylem									
REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.	CLIENTE:		Modelo	
						DESCRIÇÃO: PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801		LOC-PS1DCM370A	
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI			Rev.	Nº
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI			A	LOC-PS1DCM370A
IF150/A-A3									

Este documento é de nossa exclusiva propriedade. É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo indevidamente sem a nossa expressa autorização. Os infratores serão processados de conformidade com as leis penais vigentes.


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																								
SIMBOLOGIA DE FORÇA E COMANDO																																																																	
A1 A2 K A1 A2 K A1 A2 K 1 2 Q 1 2 Q 1 13 14 K 21 22 K 1 K 1 13 14 S 21 22 S 3 4 S 1 2 S 1 2 S 1 3 15 2 4 16 Q 1 3 15 2 4 16 S 1 3 TP 1 2 F 1 2 DJ P1 S1 TC 1 2 A 1 2 V CONTATOR RELÊ TEMPORIZADO NA ENERGIZAÇÃO RELÊ TEMPORIZADO NA DESENERGIZAÇÃO BOBINA DE IMPULSO BOBINA DE MÍNIMA CONTATO NORMALMENTE ABERTO (NA) CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) CONTATO REVERSÍVEL BOTÃO PRESSOR "NA" BOTÃO PRESSOR "NF" COMUTADORA CHAVE FIM DE CURSO TERMOSTATO DISJUNTOR TRIPOLAR SECCIONADORA TRIPOLAR TRANSFORMADOR MONOFÁSICO FUSÍVEL MINI- DISJUNTOR TRANSFORMADOR DE CORRENTE AMPERÍMETRO VOLTÍMETRO CONEXÃO ENDEREÇO EQUIPAMENTO I EQUIPAMENTO ENDEREÇO CONEXÃO O U1 V1 PE VT A1 A2 P X X1 X2 H X1 X2 H 1 2 BZ 1 3 15 2 4 16 S U1 V1 W1 PE M 1 2 R 1 2 D 1 2 Y + - V 1 3 15 2 4 16 K 1 3 15 2 4 16 ET 1 2 ET 1 2 C ENTRADA CLP. SAÍDA CLP. VENTILADOR HORÍMETRO CONECTOR PASSAGEM (BORNE) SINALEIRO SINALEIRO COM LÂMPADA NEON ALARME SECCIONADORA TRIPOLAR MOTOR TRIFÁSICO RESISTOR DIODO SOLENÓIDE DIODO EMISSOR DE LUZ CONTATOR TRIPOLAR RELÊ TÉRMICO TRIPOLAR CONTATO RELÊ TÉRMICO CAPACITOR <tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>COMENTÁRIO</td><td>EXEC.</td><td>VERIF.</td><td>APROV.</td><td rowspan="6"> xylem </td><td colspan="2">CLIENTE:</td><td colspan="2">Modelo</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">DESCRIÇÃO:</td><td>Escala</td><td>Folha de</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A</td><td>N/A</td><td>02 de 13</td></tr><tr><td>A</td><td>03/07/2025</td><td>CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801</td><td>MCI</td><td>MCI</td><td>MCI</td><td colspan="2">PAREO-DCM711 + MAS801</td><td>Rev.</td><td>Nº</td></tr><tr><td>0</td><td>19/08/2024</td><td>EMIÇÃO INICIAL</td><td>MCI</td><td>MCI</td><td>MCI</td><td colspan="2"></td><td>A</td><td>LOC-PS1DCM370A</td></tr><tr><td colspan="7">IF150/A-A3</td><td colspan="3"></td></tr>					REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.	xylem	CLIENTE:		Modelo								DESCRIÇÃO:		Escala	Folha de							PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A		N/A	02 de 13	A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI	PAREO-DCM711 + MAS801		Rev.	Nº	0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI			A	LOC-PS1DCM370A	IF150/A-A3									
REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.	xylem	CLIENTE:		Modelo																																																								
							DESCRIÇÃO:		Escala	Folha de																																																							
							PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A		N/A	02 de 13																																																							
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI		PAREO-DCM711 + MAS801		Rev.	Nº																																																							
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI				A	LOC-PS1DCM370A																																																							
IF150/A-A3																																																																	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1- CONSTRUÇÃO: Armário: (X) Auto-suportante () Caixa tipo sobrepor () Compartimentado extraível 2- ACABAMENTO FINAL EXTERNO E INTERNO: Pintura externa: (X) Eletrostática, Cinza RAL 7032 Pintura interna: (X) Eletrostática, Cinza RAL 7032 Placa de montagem: (X) Eletrostática, Laranja - RAL 2004 3- IDENTIFICAÇÃO DAS BARRAS: (X) Padrão Xylem () Outros Obs.: Padrão Xylem: Fase R = Isolação com termocontratill 1KV Preto Fase S = Isolação com termocontratill 1KV Preto Fase T = Isolação com termocontratill 1KV Preto Neutro = Azul Claro Terra = Verde 4- FIAÇÃO: Cabos de cobre mole extra- flexíveis (sem emendas), isolação 750V- 70° C Bitola mínima p/ circuito de força # 2,5mm2 Bitola mínima p/ circuito de comando # 1,5mm2 Cores p/ potência em CA: Preto - Vermelho - Branco Cores p/ comando em CA: Cinza (linhas principais) AzulClaro (Neutro) Terra = Verde Cores p/ comando em CC: Vermelho (positivo) Marrom (negativo) Cores p/ comando em CLP: Amarelo 5- ALIMENTAÇÃO: (X) Por Cabos () Superior (X) Inferior () Por Barras () Superior () Inferior () Lateral 6- SAÍDAS: (X) Por Cabos () Superior () Por Tomada (X) Inferior 7- GRAU DE PROTEÇÃO: () IP 65 () IP 55 (X) IP 54 8- TIPO DE INSTALAÇÃO: (X) Abrigada (X) Ao tempo 9- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: Tensão de Linha: () 220VCA (X) 380VCA (X) 440VCA Tensão de Comando: () 24VCC () 110VCA (X) 220VCA Frequência: () 50Hz (X) 60Hz 10- ACESSO PARA MANUTENÇÃO: (X) Frontal () Lateral () Traseiro 11- GRAU DE PROTEÇÃO DOS INSTRUMENTOS: conf. Fabricante 12- LISTA DE MATERIAIS: Revisão E													
REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.		CLIENTE:	Modelo					
							DESCRIÇÃO:	LOC-PS1DCM370A					
									Escala	Folha de			
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI				N/A	03 de 13			
0	19/08/2024	EMISSÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI			Rev.	Nº				
							PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A			A		LOC-PS1DCM370A	
							PAREO-DCM711 + MAS801						


Este documento é de nossa exclusiva propriedade. É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo indevidamente sem a nossa expressa autorização. Os infratores serão processados de conformidade com as leis penais vigentes.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



PAINEL ELÉTRICO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL ESQUERDA



VISTA LATERAL DIREITA

REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI
0	19/08/2024	EMISSÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI




CLIENTE:		Modelo	
DESCRIÇÃO: PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801		LOC-PS1DCM370A	
		Escala N/A	Folha de 04 de 13
Rev. A	Nº	LOC-PS1DCM370A	

Este documento é de nossa exclusiva propriedade. É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo indevidamente sem a nossa expressa autorização. Os infratores serão processados de conformidade com as leis penais vigentes.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PAINEL ELÉTRICO - LAYOUT INTERNO




REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI




CLIENTE:		Modelo	
DESCRÇÃO:		LOC-PS1DCM370A	
PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801		Escala N/A	Folha de 05 de 13
Rev.	Nº	LOC-PS1DCM370A	
A			

Este documento é de nossa exclusiva propriedade. É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo indevidamente sem a nossa expressa autorização. Os infratores serão processados de conformidade com as leis penais vigentes.




REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.	xylem	CLIENTE:	Modelo LOC-PS1DCM370A		
							DESCRIÇÃO:		Escala N/A	Folha de 06 de 13
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI		PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801			
0	19/08/2024	EMISSÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI			Rev. A	Nº	LOC-PS1DCM370A

Este documento é de nossa exclusiva propriedade. É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo indevidamente sem a nossa expressa autorização. Os infratores serão processados de conformidade com as leis penais vigentes.



REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.		CLIENTE:		Modelo LOC-PS1DCM370A	
							DESCRIÇÃO:		Escala N/A	
							PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801		Folha de 08 de 13	
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI				Rev. A	Nº LOC-PS1DCM370A
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI					

Este documento é de nossa exclusiva propriedade. É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo indevidamente sem a nossa expressa autorização. Os infratores serão processados de conformidade com as leis penais vigentes.




REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI
0	19/08/2024	EMISSÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI



CLIENTE:
DESCRIÇÃO: PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801


Modelo	LOC-PS1DCM370A	
	Escala N/A	Folha de 09 de 13
Rev. A	Nº	LOC-PS1DCM370A

Este documento é de nossa exclusiva propriedade
É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo inde-
vidamente sem a nossa expressa autorização.
Os infratores serão processados de conformidade
com as leis penais vigentes.



REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.	cliente xylem		Modelo	
								LOC-PS1DCM370A	
								Escala	Folha de
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI			N/A	10 de 13
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI	PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801		Rev.	Nº
IF150/A-A3							A		LOC-PS1DCM370A


Este documento é de nossa exclusiva propriedade. É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo indevidamente sem a nossa expressa autorização. Os infratores serão processados de conformidade com as leis penais vigentes.



REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.	xylem	CLIENTE:	Modelo LOC-PS1DCM370A		
							DESCRIÇÃO:		Escala N/A	Folha de 11 de 13
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI		PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801			
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI		Rev. A	Nº	LOC-PS1DCM370A	

Este documento é de nossa exclusiva propriedade
É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo inde-
vidamente sem a nossa expressa autorização.
Os infratores serão processados de conformidade
com as leis penais vigentes.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



A	Cliente = À DEFINIR
B	Código do Painel = LOC-PS1DCM370A
C	Tensão Nominal = 380VCA/440VCA
D	Frequência Nominal = 60Hz
E	Tensão de Comando = 220VCA/24VDC
F	Grau Proteção = IP54
G	Ano Fabricação = À DEFINIR
H	Corrente Nominal = 372A
I	Número de Série = À DEFINIR

Nº DE BOMBA(S) x CORRENTE DO CÓD. + 2A DE COMANDO

REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.		CLIENTE:	Modelo LOC-PS1DCM370A		
							DESCRIÇÃO:		Escala N/A	Folha de 12 de 13
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI		PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A	Rev. A	Nº	LOC-PS1DCM370A
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI		PAREO-DCM711 + MAS801			

Este documento é de nossa exclusiva propriedade
É proibido copiar, mostrar, entregar e usa-lo inde-
vidamente sem a nossa expressa autorização.
Os infratores serão processados de conformidade
com as leis penais vigentes.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																											
<table><tr><td rowspan="2">TAG</td><td colspan="3">RELAÇÃO DE COMPONENTES</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO</td><td>REFERENCIA</td><td>FABRICANTE</td></tr><tr><td>PP</td><td>PAINEL AUTOPORTANTE IP54 1800X600X650mm</td><td>PP1866-LAR-LOC</td><td>QUADRIMASTER</td></tr><tr><td>DG</td><td>DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 500A</td><td>A3N630TMF5003PFF</td><td>ABB</td></tr><tr><td>DPS</td><td>DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO</td><td>OVR-T1+2 15-255-7</td><td>ABB</td></tr><tr><td>DJ1/DJ2</td><td>MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A (2X)</td><td>SH202 T-C10</td><td>ABB</td></tr><tr><td>DJ3</td><td>MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 6A</td><td>SH201 L-C6</td><td>ABB</td></tr><tr><td>TP1</td><td>TRANSFORMADOR DE COMANDO 1000VA</td><td>TPE-1000</td><td>GHR</td></tr><tr><td>KA1/KA2/KA3 KA4/KA5/KA6</td><td>RELE DE INTERFACE 24VDC 4NAF</td><td>CR-M024DC2</td><td>ABB</td></tr><tr><td>FT1</td><td>FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24VDC 5A</td><td>CP-E 5A</td><td>ABB</td></tr><tr><td>H1/H4</td><td>SINALEIRO COMPACTO VERMELHO</td><td>CL-523R</td><td>ABB</td></tr><tr><td>H2</td><td>SINALEIRO COMPACTO VERDE</td><td>CL-523G</td><td>ABB</td></tr><tr><td>H3</td><td>SINALEIRO COMPACTO AMARELO</td><td>CL-523Y</td><td>ABB</td></tr><tr><td>VT1</td><td>VENTILADOR COM FILTRO 220V</td><td>7F.50.8.230.2055</td><td>FINDER</td></tr><tr><td>CSEC1</td><td>CHAVE SECCIONADORA 630A</td><td>XLP3</td><td>ABB</td></tr><tr><td>FUR1,2,3</td><td>FUSIVEL ULTRA RAPIDO 630A</td><td>170M6810ABB</td><td>ABB</td></tr><tr><td>S1</td><td>SOFTSTARTER PSE370</td><td>PSE370-600-70</td><td>ABB</td></tr><tr><td>BH</td><td>BOTÃO PULSADOR AMARELO</td><td>CP1-10Y-10</td><td>ABB</td></tr><tr><td>BE</td><td>BOTÃO DE EMERGÊNCIA</td><td>CE4T-10R-02</td><td>ABB</td></tr><tr><td>DCM</td><td>CONTROLADOR DE BOMBA DCM711</td><td>8261400</td><td>FLYGT</td></tr><tr><td>TC1</td><td>TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300A/1A</td><td>TC300/1</td><td>SASSI</td></tr><tr><td>D1/D2</td><td>BORNE DE COMPONENTE DIODO N 4007</td><td>ST 2,5-DIO/L-R</td><td>PHOENIX</td></tr><tr><td>X0/X1/X2</td><td>REGUA DE BORNES POTENCIA 6 BORNES NORMAIS 4MM</td><td>ZS4</td><td>TE CONECT</td></tr><tr><td>DCM711</td><td>CONTROLADOR DE BOMBA PAREO DCM711</td><td>8261400</td><td>FLYGT</td></tr><tr><td>MASCU801</td><td>UNIDADE CENTRAL DO MAS 801</td><td>8230700</td><td>FLYGT</td></tr><tr><td>MASBU812</td><td>UNIDADE BASE DO MAS 801</td><td>8230601</td><td>FLYGT</td></tr><tr><td>PEM</td><td>MÓDULO ELETRÔNICA MAS 801</td><td>8230500</td><td>FLYGT</td></tr></table>										TAG	RELAÇÃO DE COMPONENTES			DESCRIÇÃO	REFERENCIA	FABRICANTE	PP	PAINEL AUTOPORTANTE IP54 1800X600X650mm	PP1866-LAR-LOC	QUADRIMASTER	DG	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 500A	A3N630TMF5003PFF	ABB	DPS	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO	OVR-T1+2 15-255-7	ABB	DJ1/DJ2	MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A (2X)	SH202 T-C10	ABB	DJ3	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 6A	SH201 L-C6	ABB	TP1	TRANSFORMADOR DE COMANDO 1000VA	TPE-1000	GHR	KA1/KA2/KA3 KA4/KA5/KA6	RELE DE INTERFACE 24VDC 4NAF	CR-M024DC2	ABB	FT1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24VDC 5A	CP-E 5A	ABB	H1/H4	SINALEIRO COMPACTO VERMELHO	CL-523R	ABB	H2	SINALEIRO COMPACTO VERDE	CL-523G	ABB	H3	SINALEIRO COMPACTO AMARELO	CL-523Y	ABB	VT1	VENTILADOR COM FILTRO 220V	7F.50.8.230.2055	FINDER	CSEC1	CHAVE SECCIONADORA 630A	XLP3	ABB	FUR1,2,3	FUSIVEL ULTRA RAPIDO 630A	170M6810ABB	ABB	S1	SOFTSTARTER PSE370	PSE370-600-70	ABB	BH	BOTÃO PULSADOR AMARELO	CP1-10Y-10	ABB	BE	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	CE4T-10R-02	ABB	DCM	CONTROLADOR DE BOMBA DCM711	8261400	FLYGT	TC1	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300A/1A	TC300/1	SASSI	D1/D2	BORNE DE COMPONENTE DIODO N 4007	ST 2,5-DIO/L-R	PHOENIX	X0/X1/X2	REGUA DE BORNES POTENCIA 6 BORNES NORMAIS 4MM	ZS4	TE CONECT	DCM711	CONTROLADOR DE BOMBA PAREO DCM711	8261400	FLYGT	MASCU801	UNIDADE CENTRAL DO MAS 801	8230700	FLYGT	MASBU812	UNIDADE BASE DO MAS 801	8230601	FLYGT	PEM	MÓDULO ELETRÔNICA MAS 801	8230500	FLYGT
TAG	RELAÇÃO DE COMPONENTES																																																																																																																			
	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	FABRICANTE																																																																																																																	
PP	PAINEL AUTOPORTANTE IP54 1800X600X650mm	PP1866-LAR-LOC	QUADRIMASTER																																																																																																																	
DG	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 500A	A3N630TMF5003PFF	ABB																																																																																																																	
DPS	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO	OVR-T1+2 15-255-7	ABB																																																																																																																	
DJ1/DJ2	MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A (2X)	SH202 T-C10	ABB																																																																																																																	
DJ3	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 6A	SH201 L-C6	ABB																																																																																																																	
TP1	TRANSFORMADOR DE COMANDO 1000VA	TPE-1000	GHR																																																																																																																	
KA1/KA2/KA3 KA4/KA5/KA6	RELE DE INTERFACE 24VDC 4NAF	CR-M024DC2	ABB																																																																																																																	
FT1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24VDC 5A	CP-E 5A	ABB																																																																																																																	
H1/H4	SINALEIRO COMPACTO VERMELHO	CL-523R	ABB																																																																																																																	
H2	SINALEIRO COMPACTO VERDE	CL-523G	ABB																																																																																																																	
H3	SINALEIRO COMPACTO AMARELO	CL-523Y	ABB																																																																																																																	
VT1	VENTILADOR COM FILTRO 220V	7F.50.8.230.2055	FINDER																																																																																																																	
CSEC1	CHAVE SECCIONADORA 630A	XLP3	ABB																																																																																																																	
FUR1,2,3	FUSIVEL ULTRA RAPIDO 630A	170M6810ABB	ABB																																																																																																																	
S1	SOFTSTARTER PSE370	PSE370-600-70	ABB																																																																																																																	
BH	BOTÃO PULSADOR AMARELO	CP1-10Y-10	ABB																																																																																																																	
BE	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	CE4T-10R-02	ABB																																																																																																																	
DCM	CONTROLADOR DE BOMBA DCM711	8261400	FLYGT																																																																																																																	
TC1	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300A/1A	TC300/1	SASSI																																																																																																																	
D1/D2	BORNE DE COMPONENTE DIODO N 4007	ST 2,5-DIO/L-R	PHOENIX																																																																																																																	
X0/X1/X2	REGUA DE BORNES POTENCIA 6 BORNES NORMAIS 4MM	ZS4	TE CONECT																																																																																																																	
DCM711	CONTROLADOR DE BOMBA PAREO DCM711	8261400	FLYGT																																																																																																																	
MASCU801	UNIDADE CENTRAL DO MAS 801	8230700	FLYGT																																																																																																																	
MASBU812	UNIDADE BASE DO MAS 801	8230601	FLYGT																																																																																																																	
PEM	MÓDULO ELETRÔNICA MAS 801	8230500	FLYGT																																																																																																																	
REV	DATA	COMENTÁRIO	EXEC.	VERIF.	APROV.		CLIENTE:	Modelo																																																																																																												
							PAINEL DE LOCAÇÃO COM SOFTSTARTER 370A PAREO-DCM711 + MAS801	LOC-PS1DCM370A																																																																																																												
									Escala	Folha de																																																																																																										
A	03/07/2025	CIRCUITO DE COMANDO HABILITA, MAS 801	MCI	MCI	MCI			Rev.	Nº																																																																																																											
0	19/08/2024	EMIÇÃO INICIAL	MCI	MCI	MCI			A		LOC-PS1DCM370A																																																																																																										

IF150/A-A3