


Aquavar Solo²

CONTROLADOR DE PRESIÓN CONSTANTE



SOLO² ofrece una presión de agua constante con todas sus características comprobadas y actualizaciones innovadoras.

CONFIGURACIÓN FÁCIL

- Cableado y configuración del menú sencillos

ADAPTABLE A INSTALACIONES ANTERIORES

- Convierte prácticamente cualquier sistema convencional en un sistema de presión constante de primera calidad

CENTRO DE INFORMACIÓN FÁCIL DE USAR

- La pantalla LED resistente a la decoloración indica la presión, la velocidad y la corriente del sistema
- El registro de errores muestra las últimas cuatro fallas y se puede restablecer

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

- Característica de punto de ajuste doble para la aplicación avanzada del sistema
- Relé de salida programable que puede configurarse para controlar un dispositivo externo como una bomba o accesorios o para enviar señales de estado a un dispositivo de supervisión.



CentriPro
a xylem brand

Características adicionales

- **Caja NEMA 3R:** caja a prueba de lluvia, con capacidad nominal para el aire libre y el interior
- **Sobrecarga del motor ajustable:** Interruptor giratorio simple para establecer el límite de corriente para que coincida con los amperes de factor de servicio (Service Factor Amps, SFA) del motor
- **Interruptor de sensibilidad de pozo seco:** Elija una sensibilidad baja o alta
- **Caída de presión:** Seleccione una caída de presión de 5 o 20 PSI para el reinicio
- **Corte de presión baja:** Actívelo o desactívelo según la aplicación

- El controlador actúa como un dispositivo de protección de la bomba y de resolución de problemas. La pantalla LED indica claramente los códigos de falla y el parámetro del sistema
- Se incluyen el transductor de presión y el cable del sensor de presión de 10 pies. Hay disponible longitudes opcionales de hasta 200 pies.
- El filtro integrado de salida del motor protege el motor de picos de tensión y limita la interferencia eléctrica con dispositivos como teléfonos portátiles, radios, televisores y portones de garaje.
- Los accesorios opcionales incluyen un interruptor de flotación, un interruptor de sobrepresión y un relé con sensor de humedad.

Especificaciones

Controlador del rango de temperatura:

- Temperatura ambiente mínima: 14 °F (-10 °C)
- Temperatura ambiente máxima: 122 °F (50 °C)

Potencia de entrada: fase única, 230 Voltios, sistema con puesta a tierra de dos (2) cables.


Dimensiones de la caja:

- Altura: 18.6" • Ancho: 9.9"
- Profundidad: 5.3"

Dimensiones empaquetado:

- Altura: 21" • Ancho: 13"
- Profundidad: 8"

Interfaz de usuario



Especificaciones del producto

Modelo	Potencia de entrada	Fase de salida	Velocidad (Hz)	HP motor máxima	Salida máxima (Amps)	Rango de ajuste de presión
1AS15	230 V fase única	Monofásica (2 o 3 cables)	30-60 Hz	2	12.2	20-250 PSI *
3AS20					8.1	
3AS30		Trifásica	30-80 Hz	3	10.9	
3AS50				5	17.8	

* Intervalo aumentado con transductor opcional



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (866) 325-4210 • Fax: (888) 322-5877
www.centripro.com

CentriPro y Aquavar Solo son marcas registradas de Xylem, Inc. o de una de sus subsidiarias.
© 2017 Xylem Inc. AQ2SALESP R1 Julio de 2017