



xylem

GS

Bomba sumergible de acero inoxidable para pozos de 4" y más grandes 60 HZ, 1/2 - 5 HP • Compatible con VFD – hasta 80 HZ

Diseñada, ensamblada y probada en los EE. UU. Puede confiar en la calidad y la ingeniería detrás de la GS.

- 
- La válvula de retención interna de acero inoxidable de primera calidad ayuda a minimizar la pérdida de agua
 - Conveniente facilidad de servicio: El GS cuenta con un acoplamiento de rosca más largo en la carcasa para mayor resistencia y reparaciones convenientes
 - Pila flotante hidráulica: probada durante más de 5 décadas
 - El sistema Guardian: incluye un cojinete de polímero diseñado que es resistente a los daños de la arena, los abrasivos y el bombeo excesivo de un pozo.
 - Arandela de empuje ascendente de superficie doble que proporciona protección mejorada a los componentes internos durante el empuje ascendente


Aplicaciones

- Suministro de agua residencial de pozos
- Sistemas de agua comerciales ligeros
- Sistemas de irrigación
- Cisternas y tanques de retención
- Sistemas de riego para ganado

Datos de consumo final de agua

Series	Modelo	HP req.	Etapas	Longitud en pulg. (mm)	Peso en libras(kg)
5GS	5GS05R	0,5	9	12,9 (328)	8 (3,6)
	5GS05	0,5	12	15,0 (381)	9 (4,1)
	5GS07	0,75	15	17,0 (432)	11 (5,0)
	5GS10	1	20	21,7 (551)	13 (5,9)
	5GS15	1,5	26	25,8 (655)	15 (6,8)
	5GS20	2	33	31,6 (803)	19 (8,6)
7GS	7GS05R	0,5	7	11,7 (297)	6 (2,7)
	7GS05	0,5	10	13,8 (351)	7 (3,2)
	7GS07	0,75	13	16,0 (406)	8 (3,6)
	7GS10	1	17	18,8 (478)	9 (4,1)
	7GS15	1,5	22	23,6 (599)	12 (5,4)
	7GS20	2	27	27,2 (691)	13 (5,9)
	7GS30	3	34	33,2 (843)	18 (8,2)
10GS	10GS05R	0,5	5	10,1 (310)	6 (3,2)
	10GS05	0,5	7	11,5 (345)	7 (3,6)
	10GS07	0,75	10	13,6 (417)	8 (4,1)
	10GS10	1	12	15,0 (450)	9 (5,0)
	10GS15	1,5	17	18,4 (467)	12 (5,4)
	10GS20	2	20	21,7 (551)	13 (5,9)
	10GS30	3	27	27,5 (699)	18 (8,2)
	10GS50R	5	35	33,0 (838)	21 (9,5)
	10GS50	5	42	40,2 (1021)	24 (10,9)
13GS	13GS05	0,5	5	10,1 (257)	6 (2,7)
	13GS07	0,75	7	11,5 (292)	7 (3,2)
	13GS10	1	10	13,6 (345)	8 (3,6)
	13GS15	1,5	12	15,0 (381)	9 (4,1)
	13GS20	2	17	18,4 (467)	12 (5,4)
	13GS30	3	21	22,3 (566)	15 (6,8)
18GS	18GS07	0,75	6	11,8 (300)	7 (3,2)
	18GS10	1	8	13,5 (343)	8 (3,6)
	18GS15	1,5	11	16,1 (409)	10 (4,5)
	18GS20	2	14	18,6 (472)	11 (5,0)
	18GS30	3	19	24,1 (612)	15 (6,8)
	18GS50R	5	24	28,3 (719)	17 (7,7)
	18GS50	5	30	34,4 (874)	21 (9,5)
25GS	25GS10	1	7	13,4 (340)	8 (3,6)
	25GS15	1,5	9	15,3 (389)	9 (4,1)
	25GS20	2	11	17,2 (437)	10 (4,5)
	25GS30	3	15	20,9 (531)	14 (6,3)
	25GS50R	5	22	28,7 (729)	17 (7,7)
	25GS50	5	26	33,4 (848)	21 (9,5)

Curva de desempeño



Obtenga más información sobre las bombas GS



Xylem Inc. www.xylem.com/goulds

Sujeto a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem es una marca comercial registrada de Xylem Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca comercial registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se utiliza conforme a la licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

