BROCHURE TECHNIQUE
BCPGDSFR R2

CARACTÉRISTIQUES

Construction en fonte galvanisée

Revêtu de poudre our une résistance à la corrosion

Design compact pour une meilleure accessibilité au bassin

Conçu pour une installation et une dépose simples sur la plupart des pompes

Design innovant permettant de faire l'entretien de la pompe sans déconnecter la plomberie ni entrer physiquement dans le bassin

Les unités comprennent un jeu de chaîne en AI - voir les descriptions

Les pièces de base acceptent différentes grandeurs de conduits guides (non fournis)

La plaque guide en bronze sans étincelle en option est disponible avec les modèles à refoulement à bride 3 po et 4 po avec le suffixe HB

Ferrure guide supérieure incluse dans tous les emballages

Les ferrures guides intermédiaires sont disponible en option

Guide et systèmes de déconnexion sans rails

1CONNEXIONS DE ¼ PO À 6 PO

CentriPro
a xylem brand

SYSTÈME À RAIL À PIED D'ASSISE COUDÉ CONERY

N° de commande CentriPro	Raccords	Description	Tailles utilisables de rail	Poids (lb)	Utilisé avec	Pompe Poids (lb) maximum
CBE1220	1¼ po x 2 po	**La trousse comprend :** • (1) Pied d'assise coudée en fonte galvanisée • (1) Sectionneur en fonte galvanisée • (1) bride adaptateur de pompe en Al et quincaillerie de montage • (1) Ferrure de plaque guide inférieure Al et quincaillerie de montage (jointe) • (2) joints toriques BUNA-N • (1) Ferrure de rail guide supérieure en Al (UGB-STNLS) • (1) chaîne de levage en Al 3⁄16 po (7 pi) • (1) chaîne de levage en Al 3⁄16 po (3 pi) • (3) maillons Al ¼ po SPA • (1) Lien rapide Al ¼ po • (1) œillet de levage Al	¾ po, 1 po	51	**Pompes à broyeur ou effluent avec refoulement 1¼ po**	200
CBE1520	1½ po x 2 po		¾ po, 1 po	51	**Pompes à puisard et effluent avec refoulement 1½ po et pompes à égout en acier inoxydable avec refoulement pour des solides jusqu'à 1⅜ po**	200
CBE2020	2 x 2 po		¾ po, 1 po	55	**Pompes pour égout ou effluent avec refoulement 2 po**	200
CBE3030	3 x 3 po		¾ po, 1 po, 1¼ po	76	**Pompes pour égout traitant les solides jusqu'à 2 po et refoulement à filetage 3 po NPT (pompes pourvues d'une bride A1-3, 3 po)**	400
CBE2020CP	2 x 2 po		¾ po, 1 po	76	**Pompes pour égout traitant les solides jusqu'à 2 po et refoulement à filetage 2 po NPT**	200
CBE3030H	3 x 3 po		¾ po, 1 po, 1¼ po	66	**Pompes traitant les solides jusqu'à 2½ po avec refoulement à bride de 3 po 125#.**	400
CBE3030HB	Bride 3 po x 3 po NPT sans étincelle		¾ po, 1 po, 1¼ po	68	**Pompes traitant les solides jusqu'à 2½ po avec refoulement à bride de 3 po 125#.**	400
CBE4040H	4 po bridé		1½ po, 2 po	157	**Pompes traitant les solides jusqu'à 3 po avec refoulement à bride de 4 po 125#.**	1 000
CBE4040HB	4 po bridé sans étincelle		1½ po, 2 po	163	**Pompes traitant les solides jusqu'à 3 po avec refoulement à bride de 4 po 125#.**	1 000
CBE6060	6 po bridé		2 po	200	**Pompes traitant les solides jusqu'à 3½ po avec refoulement à bride de 6 po 125#.**	1 000
CBE6060B	6 po bridé sans étincelle		2 po	200	**Pompes traitant les solides jusqu'à 3½ po avec refoulement à bride de 6 po 125#.**	1 000

COMPOSANTS EN OPTION POUR SYSTÈME À RAIL À PIED D'ASSISE COUDÉ CONERY

N° de commande CentriPro	Pièce n° vendeur	Images	Description
CBR075	IGB075		Ferrure de guide intermédiaire Al - utiliser avec un tuyau de ¾ po
CBR100	IGB100		Ferrure de guide intermédiaire Al - utiliser avec un tuyau de 1 po
CBR125	IGB0125		Ferrure de guide intermédiaire Al - utiliser avec un tuyau de 1¼ po
CPA12	PAF125		Adaptateur de pompe Al - pour pompes avec refoulement 1¼ po NPT
CPA15	PAF150		Adaptateur de pompe Al - pour pompes avec refoulement 1½ po NPT
CPA20	PAF200		Adaptateur de pompe Al - pour pompes avec refoulement 2 po NPT
CPA30	PAF300		Adaptateur de pompe Al - pour pompes avec refoulement 3 po NPT
CUGBS			**Support supérieur Rail de guidage Al :** Pour utiliser avec rails guides ¾ po, 1 po et 1¼ po (acier inoxydable recommandé)
CUGBG			**Support supérieur Rail de guidage acier galvanisé :** Pour utiliser avec rails guides ¾ po, 1 po et 1¼ po (acier inoxydable recommandé)



MAILLON

LINE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES DE LA TROUSSE DU SYSTÈME DE DÉCONNEXION DE RAIL DE POMPE NON ASSEMBLÉ



- 1Ferrures de déconnexion en bronze et inférieure ¼, 1½ et 2 po, sans étincelle et résistantes à la corrosion. Ferrure supérieure pourvue d'acier recouvert de vinyle. La découpe à 60° permet d'enlever la moitié des déconnexions des rails guides sans enlever la ferrure supérieure. Le système acceptera des rails guide en PVC, acier inoxydable ou galvanisé de ¾ po **(non fournis par CentriPro)**.
- Déconnexion en bronze 3 po construite pour satisfaire les demandes plus soutenues des pompes 3 po. Le système accepte des rails guide en PVC, acier inoxydable ou galvanisé de1 ¼ po **(non fournis par CentriPro)**.

Taille de la pompe de refoulement	N° de pièce	Joint torique en Téflon
1¼"	APD12	AR32T
1½"	APD15	AR35T
2"	APD20	AR33T
3"	APD30	AR36T



ADAPTATEURS DE LEVAGE D'ÉFFLUENT ET ÉGOUT



- Offert avec un raccordement de tuyau de 1¼ po, 1½ po et 2 po.
- Recommandé pour les bassins peu profonds où les rails guides ne sont pas nécessaires.
- Construction entièrement en laiton avec joint torique revêtu de Téflon.

Numéro de commande	Connexion refoulement tuyau	Joint torique en Téflon
AF-12	1¼ po NPT	AR32T
AF-15	1½ po NPT	AR35T
AF-20	2" NPT	AR33T

xylem
Let's Solve Water

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.centripro.com

CentriPro est une marque de commerce de Xylem Inc. ou d'une de ses filiales.
© 2017 Xylem Inc. BCPGDSFR R2 Avril 2017