




Xylem Water Solutions Deutschland GmbH

Flojet Magnetkreiselpumpen

xylem
Let's Solve Water




NDP - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ Zirkulation und Transport von Chemikalien und Wasser in Druck- und Photoindustrie, Laboratorien und industrieller Prozessausrüstung
- ☞ Förderleistungen von 8 - 35 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP (Polypropylen)

NDP - Reihe: 14/2, 25/2, 24/4, 35/3




VM / BM - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ Für heiße und kalte Flüssigkeiten in Getränkeautomaten
- ☞ Förderleistungen von 8 - 35 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP (Polypropylen)

VM - Reihe: VM12/2, VM25/2, VM35/3

BM - Reihe: BM8/2, BM14/2, BM25/4, BM35/3, HBM6/8




DC - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ Für eine Vielzahl von Anwendungen in Fahrzeugbau, Landwirtschaft und weiteren Bereichen, d.h. überall dort wo eine Stromversorgung mit Gleichstrom erforderlich ist.
- ☞ Förderleistungen von 10 - 40 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP (Polypropylen)
- ☞ DC - Motoren in 12 V & 24 V (bürstenlose Motoren sind für einige Modelle verfügbar)

DC - Reihe: DC15/5, DC30/5, DC40/10




GP - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ Transport und Zirkulation von Wasser und Glycol
- ☞ Förderleistungen von 35 - 80 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP (Polypropylen)

GP - Reihe: GP28/11, GP20/12, GP20/18, GP25/5, GP40/4, GP40/6, GP50/7, GP50/25, GP80/6




NEMP - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ Kontinuierliche, leckagefreie Förderung von Säuren, Laugen, sterilen und gekühlten Flüssigkeiten
- ☞ Förderleistungen von 5 - 500 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP oder PVDF

NEMP - Reihe: 20/12, 20/18, 20/30, 25/5, 40/4, 40/6, 50/7, 50/11, 50/25, 60/6, 80/6, 100/6, 120/8, 160/9, 200/12, 300/20, 500/20, 800/30




HPR - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ Kontinuierliche, leckagefreie Förderung von karbonisiertem Wasser in der Getränkeindustrie
- ☞ Förderleistungen von 8 - 35 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PPS

HPR - Reihe: HPR6/8, HPR6/11, HPR10/15,
GPR - Reihe: GPR10/15




SPC - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ SCP-Pumpen für Kühlschlangen und optimale Kühlung von Soft-Drinks, Bier und Wein
- ☞ Förderleistungen von 10 - 20 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP

SPC - Reihe: SPC8/2, SPC12/4




SPC 4 - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ SCP-Pumpen für Kühlschlangen und optimale Kühlung von Soft-Drinks, Bier und Wein
- ☞ Förderleistungen von 10 - 20 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP

SPC 4 - Reihe: SPC41, SPC42, SPC43, SPC44



SPC 5 - Reihe

Einsatzbereiche

- ☞ SCP-Pumpen für Kühlschlangen und optimale Kühlung von Soft-Drinks, Bier und Wein
- ☞ Förderleistungen von 10 - 20 Liter per Minute
- ☞ Flüssigkeitsberührte Hauptkomponenten aus PP

SPC 5 - Reihe: SPC17/18, SPC51, SPC51B, SPC52, SPC53, SPC54

FLOJET

a xylem brand



FLOJET



alcon
SOLENOID VALVES



xylem
Let's Solve Water

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH

Oststraße 28
D-22844 Norderstedt

Tel.: +49 (0) 40 535 373-0
Fax: +49 (0) 40 535 373-11
Mail: vertriebjabasco.de@xylem-inc.com
www.jabasco.de
www.xylemflowcontrol.com
www.xylemwatersolutions.com/de