REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS
– MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN,
DRÄNERING OCH AVLOPP

xylem
Let's Solve Water




ALLA PUMPAR FÖR HELA FASTIGHETEN

xylem brands FLYGT LOWARA

Allt du behöver för ett energieffektivt in tryck i ledningarna och torrt runt huset

I den här broschyren har vi samlat vårt grossistsortiment för VVS. Det är hållbara och energisnåla pumpar och pumpstationer som de allra flesta grossister har lagerlagda för snabb leverans. Om någon produkt skulle saknas hos din grossist, eller om du har behov av större pumpkapacitet, kan du självklart kontakta oss direkt för en rekommendation – ring vår kundsupport, 010-603 50 00 eller mejla kundsupport@xyleminc.com




1 Cirkulation sid 4–9

Pumpar för värme- och kylsystem, och för cirkulation av tappvarmvatten.

2 Vattenförsörjning sid 10–12

Energieffektiva tryckstegrings-anläggningar för dig som behöver flytta renvatten många våningar upp, vattennormpumpar för dig som behöver pumpa riktigt stora volymer och pumpar för borrhål och grävda brunnar.

neklimat,



3 Dränering och länspumpning sid 13–14 och 19

Pumpar för dränering av grundvatten och nedträngande regn- och smältvatten runt fastigheten. Eller för akut länspumpning vid översvämningar.

4 Avloppspumpning sid 15–19

Färdiga paket för avlopp med pumpstation, tuggerpump och styrning – för alla behov. Våra effektiva avloppspumpar med skärande tuggerhjul kan du självklart även köpa separat.

Lowara ecocirc® XL och XL*plus*

Med precis allt du kräver av en våt cirkulationspump för större fastigheter

Cirkulationspumpar för ett effektivt, energisnålt och ekonomiskt inneklimat, med högeffektiv ECM-motor och hydrauldel.

Snabb installation med standardiserade bygglängder och dubbelborrade flänsar (upp till DN65). Tydlig display med stora siffror och symboler gör det enkelt att avläsa värden även i en mörk driftundercentral. Önskad pumpstyrning väljs enkelt via fyra logiskt placerade knappar.

Med XL*plus*-modellen kan mer avancerade inställningar enkelt göras i ett webbgränssnitt via din bärbara dator. Lägger du dessutom till en WiFi-modul, kan XL*plus* även ställas in trådlöst via surfplatta eller smartphone.

Inbyggt skydd mot torrkörning stoppar pumpen för att förhindra skador. Larm och felmeddelanden visas på displayen och lagras i loggen. Du kan alltid se vad som hänt, och när det hände.

Två analoga ingångar (4–20mA / 0–10V), en digital ingång för start/stop, en digital utgång för signal och en AUX-ingång för temperatursensor. XL*plus* kommunicerar dessutom med BMS-system via Modbus RTU och BACnet (driftdata lagras kontinuerligt för att underlätta optimering av inställningarna).



ecocirc XL
Basversion med kommunikation via analoga signaler.



ecocirc XL*plus*
Fullt utrustad version med inbyggt kommunikations-protokoll för BMS-system. Dessutom möjlighet att välja till en modul för WiFi-kommunikation.

Alltid en exakt matchning
Pumparna i XL-serien finns både som enkel- och dubbelpump – och även i rostfritt stål för tappvarmvattensystem.





Isolerskal sparar energi och ger en bättre arbetsmiljö

Snabb installation med standardiserade bygglängder och dubbelborrade flänsar (upp till DN65)

Pumpen ställs enkelt in och styrs med fyra logiskt placerade knappar


Tydlig display som syns väl i mörka drift-undercentraler

Låg driftkostnad tack vare hög-effektiv ECM-motor och hydrauldel

Separat elektronikdel för att undvika kondens-problem vid pumpning av kalla vätskor

Två analoga ingångar och en extra ingång för temperaturgivare

Skydd vid torrkörning stoppar pumpen för att förhindra skador



	XL	XL*plus*
Styrsätt		
Variabelt differenstryck	•	•
Konstant differenstryck	•	•
Fast varvtal	•	•
Differensiell temperaturkontroll		•
Automatisk nattsänkning	•	•
Driftdata ställs in och läses av direkt på pumpen		
Manöverpanel och display	•	•
Driftstatus	•	•
Felmeddelanden och larm	•	•
Logg med driftdata och felmeddelanden	–	•
Torrkörningsskydd	•	•
In-/ utgångar		
2 st analoga ingångar (0-10V / 4-20mA)	•	•
1 st extra temperaturgivare	–	•
1 st start/stopp digital utgång	•	•
1 st digital signalutgång	•	•

	XL	XL*plus*
Tvåpumpsdrift		
Kommunikation mellan pumparna	–	•
Alternerande drift	–	•
Backupdrift	–	•
Kaskaddrift	• MANUELL	•
Kommunikation och övervakning		
Kommunikation med BMS	–	•
Kommunikation med PC/ bärbar dator	–	•
WiFi-modul för trådlös kommunikation	–	• TILLVAL

ecocirc XL/XL*plus* För stora fastigheter ErP ready 2015 | Högeffektiv ECM-motor och hydrauldel | 1-fas, 220-240 V | PN 10 | IP X4D | Isolationsklass F | Samtliga modeller levereras med isolerskal för att förhindra onödiga värmeförluster

			GJUTJÄRN				ROSTFRITT STÅL FÖR TAPPVARMVATTEN				
			 ENKELPUMP		 DUBBELPUMP		 ENKELPUMP				
Pumptyp	Flänsad	Dubbelborrad	XL	XL*plus*	XL D	XL*plus* D	XL N	XL*plus* N	Inbyggnads-längd (mm)	Anslutning	Motsvarar Grundfos
			RSK-nr	*RSK-nr*	RSK-nr	*RSK-nr*	RSK-nr	*RSK-nr*			
25-40	–	–	576 38 35	*576 38 69*	–	–	576 38 55	*576 38 89*	180	G 40	MAGNA 25-40
25-60	–	–	576 38 36	*576 38 70*	–	–	576 38 56	*576 38 90*			MAGNA 25-60
25-80	–	–	576 38 37	*576 38 71*	–	–	–	–			MAGNA 25-80
25-100	–	–	576 38 34	*576 38 68*	–	–	–	–			MAGNA 25-100
32-40	–	–	576 38 39	*576 38 73*	–	–	576 38 58	*576 38 92*		G 50	MAGNA 32-40
32-60	–	–	576 38 40	*576 38 74*	–	–	576 38 59	*576 38 93*			MAGNA 32-60
32-80	–	–	576 38 41	*576 38 75*	575 86 50	*575 86 27*	575 86 90	*575 86 98*			MAGNA 32-80
32-100	–	–	576 38 38	*576 38 72*	575 86 51	*575 86 28*	575 86 89	*575 86 97*			MAGNA 32-100
32-80 F	•	•	576 38 45	*576 38 79*	575 86 52	*575 86 42*	–	–	220	DN 32	MAGNA 32-80 F
32-100 F	•	•	576 38 43	*576 38 77*	575 86 53	*575 86 43*	–	–			MAGNA3 32-100 F
32-120 F	•	•	576 38 44	*576 38 78*	576 39 01	*576 39 11*	575 86 91	*575 86 99*			MAGNA3 32-120 F
40-80 F	•	•	575 86 16	*575 86 30*	575 86 54	*576 86 44*	–	–		DN 40	MAGNA3 40-60 F / 40-80 F
40-100 F	•	•	575 86 17	*575 86 31*	575 86 55	*57586 45*	–	–			MAGNA3 40-100 F
40-120 F	•	•	576 38 47	*576 38 81*	576 39 03	*576 39 11*	575 86 92	*575 87 00*	250		MAGNA3 40-120 F
40-150 F	•	•	575 86 18	*575 86 32*	575 86 56	*575 86 46*	–	–			MAGNA3 40-150 F
40-180 F	•	•	575 86 19	*575 86 33*	575 86 57	*575 86 47*	–	–			MAGNA3 40-180 F
50-80 F	•	•	575 86 20	*575 86 34*	575 86 58	*575 86 48*	575 86 94	*575 87 02*	240	DN 50	MAGNA3 50-60 F / 50-80 F
50-100 F	•	•	575 86 21	*575 86 35*	–	–	–	–	280		MAGNA3 50-100 F
50-120 F	•	•	576 38 50	*576 38 84*	576 39 05	*576 39 13*	575 86 93	*575 87 01*			MAGNA3 50-120 F
50-150 F	•	•	575 86 22	*575 86 36*	–	–	–	–			MAGNA3 50-150 F
50-180 F	•	•	575 86 23	*575 86 37*	–	–	–	–			MAGNA3 50-180 F
65-80 F	•	•	576 38 53	*576 38 87*	576 39 08	*576 39 16*	575 86 96	*575 87 04*	340	DN 65	MAGNA3 65-50 F / 65-80 F
65-120 F	•	•	576 38 52	*576 38 86*	576 39 07	*576 39 15*	575 86 95	*575 87 03*			MAGNA3 65-100 F / 65-120 F
65-150 F	•	•	575 86 24	*575 86 38*	–	–	–	–			MAGNA3 65-150 F
65-180 F	•	•	575 86 25	*575 86 39*	–	–	–	–			UPS 65-180 F
80-120 F PN 10	•	–	576 38 54	*576 38 88*	576 38 67	*576 39 17*	–	–	360	DN 80	MAGNA3 80-40 F / 80-60 F / 80-80 F / 80-100 F
80-120 F PN 6	•	–	575 86 26	*575 86 40*	575 86 59	*575 86 49*	–	–			
100-120 F PN 10	•	–	576 38 42	*576 38 76*	–	–	–	–		DN 100	MAGNA3 100-40 F / 100-60 F / 100-80 F / 100-100 F
100-120 F PN 6	•	–	575 86 29	*575 86 41*	–	–	–	–			

Lowara ecocirc® BASIC och PREMIUM

Suveränt tillförlitlig cirkulation – med blockeringsfri ECM-motor och automatisk avluftningsfunktion




Driftsäkra cirkulationspumpar med sfärisk motordesign och patenterad Anti-Block-teknologi, som håller metallpartiklar borta från motorns magnetiska delar. Och smart snabbplugg för enkel anslutning till befintlig elinstallation.

Välj mellan två olika utföranden:

Med ecocirc BASIC får du en mycket prisvärd pump med dubbla driftlägen – automatisk varvtalsstyrning med variabelt tryck eller manuell steglös varvtalskontroll.

Nya avancerade ecocirc PREMIUM ger dig dessutom automatisk varvtalsstyrning med konstant tryck (särskilt bra för golvvärme), tydlig multidisplay (som visar aktuell strömförbrukning, tryckhöjd eller flöde). Alla inställningar görs enkelt med ett LED-belyst vred, där olika färg indikerar vilken inställning som är aktiverad.







	BASIC	PREMIUM
Styrsätt		
Automatisk styrning med variabelt differenstryck	•	•
Automatisk styrning med konstant differenstryck (lämpligt för golvvärme)	–	•
Manuell steglös varvtalskontroll	•	•
Multidisplay		
Med tre visningslägen: Aktuell strömförbrukning, tryckhöjd och flöde	–	•

ecocirc BASIC / PREMIUM ErP ready 2015 | Elektroniskt kommuterad axellös sfärisk motor med permanentmagnetisk rotor med Anti-Block | 1-fas, 220–240 V | PN 10 | IP 44 | isolationsklass F | gjutjärn

Pumptyp	BASIC RSK-nr	PREMIUM *RSK-nr*	Inbyggnlängd	Anslutn.	Version	Motsvarar Grundfos
15-4/130	573 20 33	*576 38 14*	130	G 25	4 m	ALPHA 1/2 15-40 130
15-6/130	573 20 34	*576 38 15*			6 m	ALPHA 1/2 15-60 130
20-4/130	573 20 35	*576 38 16*		G 32	4 m	–
20-6/130	573 20 36	*576 38 17*			6 m	–
25-4/130	573 20 38	*576 38 19*		G 40	4 m	ALPHA 1/2 25-40 130
25-6/130	573 20 39	*576 38 20*			6 m	ALPHA 1/2 25-50 130
25-4/180	573 20 40	*576 38 18*	180		4 m	ALPHA 1/2 25-40 180 / 25-40 A 180
25-6/180	573 20 41	*576 38 21*			6 m	ALPHA 1/2 25-50 180 / 25-60 A 180
32-4/180	573 20 42	*576 38 22*		G 50	4 m	ALPHA 1/2 32-40 180
32-6/180	573 20 43	*576 38 23*			6 m	ALPHA 1/2 32-60 180



Lowara ecocirc® PRO

Varmt vatten ur kranen – direkt!

Cirkulationspump i brons för tappvarmvatten och mindre värmesystem – med automatik för avluftning samt ljusindikation i styrvredet för driftdata och felmeddelanden.




Varför byta hela pumpen, när det räcker med drivsidan? Med Lowara ecocirc EBV 1/00 ersätter du enkelt de flesta Grundfos och Wilo-modeller.

Lowara ecocirc PRO För tappvarmvatten. Manuell steglös varvtalskontroll.
Elektroniskt kommuterad axellös sfärisk motor med permanentmagnetisk rotor med Anti-Block
1-fas, 220–240 V | PN 10 | IP 44 | isolationsklass F | brons

Pumptyp	RSK-nr	Version	Timer	Termostat	Backventil	Inbyggn-längd	Anslutn.
PRO 15-1/65	576 38 24	1 m	-	-	medföljer	65 mm	G 15 innergänga
PRO 15-1/65 RU	576 38 26		•	•			
PRO 15-3/65	576 38 28	3 m	-	-	medföljer		
EBV 1/00 Drivsida	580 60 50	1 m	Passar alla ecocirc PRO 1 m, samt *Grundfos & **Wilo				

Fler varianter finns tillgängliga, med enbart timer eller termostat, och med 110 mm bygglängd.
Vänligen kontakta din grossist eller Xylem för mer information.



Grundfos - Enkelring Wilo - Dubbelring

** Med reservation för avvikelser*

Lowara ecocirc® BASIC N

Energieffektiv pump för tappvarmvatten

Nu finns de driftsäkra ecocirc BASIC-pumparna i rostfritt stål – perfekt för tappvarmvattensystem. Med dubbla driftlägen; automatisk varvtalsstyrning med variabelt tryck eller manuell steglös varvtalskontroll.



ecocirc BASIC N ErP ready 2015 | Elektroniskt kommuterad axellös sfärisk motor med permanentmagnetisk rotor med Anti-Block | 1-fas, 220–240 V | PN 10 | IP 44 | isolationsklass F | gjutjärn

Pumptyp	RSK-nr	Inbyggn-längd	Anslutn.	Version
15-4/130 N	575 86 60	130	G 25	4 m
15-6/130 N	575 86 61			6 m
20-4/150 N	575 86 62	150	G 32	4 m
20-6/150 N	575 86 63			6 m
25-4/130 N	575 86 64		G 40	4 m
25-6/130 N	575 86 65	130		6 m
25-4/180 N	575 86 66	180		4 m
25-6/180 N	575 86 67			6 m
32-4/180 N	575 86 68	180	G 50	4 m
32-6/180 N	575 86 69			6 m

Lowara TLCN

Traditionell tappvarmvattenpump

Cirkulationspump i rostfritt stål för tappvarmvatten – med 3-stegs manuell varvtalsstyrning.



TLCB Manuell varvtalskontroll 1-fas, 220–240 V | PN 10 | IP 44 | isolationsklass H | rostfritt stål

Pumptyp	RSK-nr	Version	Inbyggnads-längd	Anslutn.	Motsvarar Grundfos
TLCN 20-4M	580 60 75	4 m	150 mm	G 32	UP 20-3 N 150 / UP 20-4,5 N 150
TLCN 25-4L*	580 60 81		180 mm	G 40	UPS 25-40 N 180
TLCN 25-6L*	580 60 82	6 m	180 mm		UPS 25-55 N 180 / UPS 25-60 N 180

*Alternativ med automatik: Lowara ecocirc XL N (se sid 5) alternativt Lowara ecocirc BASIC N (se ovan).

Lowara e-LNE Vertikal centrifugal-pump in-line, med torr motor – för cirkulation i fastigheter med riktigt stora värme- och kylsystem

Nya Lowara e-LNE in-line pumpar med riktigt låg driftkostnad, tack vare högeffektiv hydraulik (med MEI- värden väl över ErP2015-nivå) och IE3-motor. Pumparna kan utrustas med Hydrovar rekvensomriktare för maximal energibesparing.


Robust design med utbytbara slitringar i rostfritt stål ger lång livslängd. Dessutom kan pumphjul, adapter och motor demonteras utan att pumphuset behöver kopplas bort från rörsystemet – allt för att minska stillestånds-tiden vid service.

Konstruerad för alla tänkbara vätskor; med pumphus av gjutjärn (GG25) och pumphjul av gjutjärn, rostfritt stål eller brons – med flera olika mekaniska tätningsalternativ.












Finns även tillgänglig i dubbel-pumpsutförande Lowara e-LNT, anslutning från DN32 upp till DN150



HYDROVAR®
Frekvensomriktare för optimal pumpdrift – nu i ny uppdaterad version

Den nya 5:e generationen av HYDROVAR® från Xylem, är en av marknadens mest intelligenta pumpstyrningar – en smart investering som kan minska energiförbrukningen med upp till 70 procent.

Med en HYDROVAR® frekvensomriktare installerad anpassas cirkulationspumpens kapacitet efter systemets över tid varierande behov, för maximal energibesparing och ljudkomfort. HYDROVAR® kan kommunicera och styra ända upp till åtta enheter utan överordnat styrsystem. Kommunikationsmöjligheter med både BACnet och Modbus är standard, och WiFi finns som tillval.

HYDROVAR® kan installeras på alla typer av standard asynkronmotorer lämpliga för frekvensdrift; både för tryckstegring och cirkulationspumpning. Installationen är billig, enkel och snabb, och inga extra paneler, kontaktorer eller motorskydd krävs.



Lowara e-LNE kan extrautrustas med Hydrovar frekvensomriktare, så att utloppstrycket hålls konstant. Intelligensen i varvtalsstyrningen gör ytterligare styrutrustning överflödig.

Lowara e-LNE_E Smart Pump
Funderar du på energieffektivitet? Satsa på ett smart system

För mer information, kontakta Xylem Kundsupport 010-603 50 00 så får du veta mer

Det är dags att tänka bortom enskilda komponenter. För bästa effektivitet i cirkulationssystem, vid vattenförsörjning till bostäder, lätt industri och VVS-tillämpningar, behöver du rätt kombination av motorer, varvtalsreglerare och pumpar – som garanterar tillförlitlig prestanda, maximala besparingar och en snabb avkastning. Du behöver nya Lowara Smart Pump – med inbäddad intelligens.



Lowara Smart Pump-serien har den allra senaste tekniken för att optimera prestanda, kommunicera med andra byggnadssystem och hjälpa dig att nå dina effektivitetsmål. Välj bland förprogrammerade paket för enkel, kostnadseffektiv installation – och dra fördel av systemets effekt, intelligens och prestanda.

EFFEKT: Förstklassig IE5-motor

Varje Lowara Smart Pump har en permanentmagnetmotor som uppfyller den allra högsta effektivitetsnivån för IE5-motorer designade för att inte drivas med direktanslutning.

INTELLIGENS: Integrerad drivenhet

Den smarta lättinställda integrerade drivenheten kan köra system med en, två eller tre pumpar, utan att behöva en extern kontrollpanel eller PLC. Drivenheten anpassar prestandan efter behovet, så att energiförbrukningen minimeras. Och den ger de smarta pumparna möjlighet att kommunicera med andra byggnadssystem i realtid, för att ytterligare maximera energieffektiviteten.

PRESTANDA: Robusta pumpar

Ett komplett sortiment av 1-faspumpar som ger bättre hydraulisk prestanda för användning i bostäder, lätt industri och OEM. Det smarta pumpsortimentet kan enkelt hantera extrema miljöer, från -20 °C till 50 °C, utan att försämra prestandan.

Lowara e-SV

Trygg och energieffektiv tryckstegring

Pumpar i rostfritt stål som uppfyller WRAS-standarden för pumpning av dricksvatten. Passar även för cirkulation, matarsystem, bevattning, industriell vattenhantering, tvättanläggningar, fontäner och andra applikationer som kräver höga tryck.

Här presenteras endast ett litet urval av tillgängligt sortiment. Kontakta Xylem för mer information om övriga storlekar och utföranden av Lowara e-SV tryckstegringspumpar.



Lowara GHV Boosterset med parallellkopplade e-SV-pumpar komplett med rörsystem, automatikskåp och Hydrovar frekvensomriktare, för ökad tillförlitlighet och livslängd. Seriekopplade pumpar ger extra kapacitet att ta till när flödet är som störst – och om en av pumparna behöver tas ur drift kan de andra ta över.



EcoDesign ErP Ready IE3 Motors

EcoDesign Water Pumps MEI 0.4

Högeffektiv IE2-/IE3-motor (kan även levereras med Hydrovar frekvensomriktare). Tillverkade helt i rostfritt stål. Uppfyller WRAS-standarden för dricksvatten.
Drifttryck PN 16 | Temp. pumpad vätska: -30° – +120° | IP-55 | Isolationsklass F

Modell	RSK-nr	Effekt 3-fas 400 V	Max tryckhöjd	Max flöde	Anslutning	Motsvarar Grundfos
3SV 02	588 29 39	0,37 kW	14,5 m	73 l/min	Rp 1", oval fläns*	CR3-3
3SV 03	588 29 41	0,37 kW	21,2 m			CR3-4
3SV 04	588 29 43	0,37 kW	27,7 m			CR3-5
3SV 05	588 29 45	0,55 kW	36,4 m			CR3-6
3SV 06	588 29 47	0,55 kW	43,4 m			CR3-7
3SV 07	588 29 49	0,75 kW	51,8 m			CR3-8
3SV 09	588 29 53	1,1 kW	66,8 m			CR3-12
3SV 10	588 29 55	1,1 kW	73,8 m			CR3-13
3SV 13	588 29 62	1,5 kW	96,7 m	73 l/min	DN 25/32, rund fläns	CR3-17
3SV 19	588 29 68	2,2 kW	142,3 m			CR3-23
3SV 29	588 29 74	3 kW	216 m	73 l/min	Rp 1", oval fläns*	CR3-36
5SV 03	588 29 79	0,55 kW	19,9 m	141 l/min	Rp 1¼", oval fläns*	CR5-4
5SV 05	588 29 83	0,75 kW	36,4 m			CR5-7
5SV 06	588 29 85	1,1 kW	43,7 m			CR5-8
5SV 08	588 29 89	1,10 kW	57,6 m			CR5-10
5SV 09	588 29 91	1,5 kW	65,5 m			CR5-11
5SV 12	588 29 97	2,2 kW	88 m			CR5-14
5SV 14	588 30 02	2,2 kW	102 m	141 l/min	DN 25/32, rund fläns	CR5-16
5SV 21	588 30 10	3 kW	152 m			CR5-22

*) Inklusive motfläns

HYDROVAR®
Frekvensomriktare för optimal pumpdrift – nu i ny uppdaterad version



Lowara e-SV kan extrautrustas med Hydrovar frekvensomriktare, så att utloppstrycket hålls konstant. Intelligensen i varvtalsstyrningen gör ytterligare styrutrustning överflödig.

Den nya 5:e generationen av HYDROVAR® från Xylem, är en av marknadens mest intelligenta pumpstyrningar – en smart investering som kan minska energiförbrukningen med upp till 70 procent.

Med en HYDROVAR® frekvensomriktare installerad på tryckstegringspumpen säkerställs stabilt och kontrollerat utloppstryck för maximal energibesparing och ljudkomfort. HYDROVAR® kan kommunicera och styra ända upp till åtta enheter utan överordnat styrsystem. Kommunikationsmöjligheter med både BACnet och Modbus är standard, och WiFi finns som tillval.

HYDROVAR® kan installeras på alla typer av standard asynkronmotorer lämpliga för frekvensdrift; både för tryckstegring och cirkulationspumpning. Installationen är billig, enkel och snabb, och inga extra paneler, kontaktorer eller motorskydd krävs.

Lowara e-SVE Smart Pump
Funderar du på energieffektivitet? Satsa på ett smart system

För mer information, kontakta Xylem Kundsupport 010-603 50 00 så får du veta mer

Det är dags att tänka bortom enskilda komponenter. För bästa effektivitet vid vattenförsörjning till bostäder, lätt industri och VVS-tillämpningar, behöver du rätt kombination av motorer, varvtalsreglerare och pumpar – som garanterar tillförlitlig prestanda, maximala besparingar och en snabb avkastning. Du behöver nya Lowara Smart Pump – med inbäddad intelligens.

Lowara Smart Pump-serien har den allra senaste tekniken för att optimera prestanda, kommunicera med andra byggnadssystem och hjälpa dig att nå dina effektivitetsmål. Välj bland förprogrammerade paket för enkel, kostnadseffektiv installation – och dra fördel av systemets effekt, intelligens och prestanda.



EFFEKT: Förstklassig IE5-motor

Varje Lowara Smart Pump har en permanentmagnetmotor som uppfyller den allra högsta effektivitetsnivån för IE5-motorer designade för att inte drivas med direktanslutning.

INTELLIGENS: Integrerad drivenhet

Den smarta lättinställda integrerade drivenheten kan köra system med en, två eller tre pumpar, utan att behöva en extern kontrollpanel eller PLC. Drivenheten anpassar prestandan efter behovet, så att energiförbrukningen minimeras. Och den ger de smarta pumparna möjlighet att kommunicera med andra byggnadssystem i realtid, för att ytterligare maximera energieffektiviteten.



PRESTANDA: Robusta pumpar

Ett komplett sortiment av 1-fas-pumpar som ger bättre hydraulisk prestanda för användning i bo-städer, lätt industri och OEM. Det smarta pumpsortimentet kan enkelt hantera extrema miljöer, från -20 °C till 50 °C, utan att försämra prestandan.

Lowara GS 4" djupbrunnspaket
För upp till 140 m djupa brunnar



Kompletta pumppaket dimensionerade för vattenbehovet hos ett enskilt hushåll.
Allt detta ingår:

- Dränkbar Lowara GS 4" borrhålspump med motor (NEMA-standard). Pumpmantel och pumpaxel av rostfritt stål. Pumphjul av slitstarkt Lexan. Inbyggd backventil. 1-fas pumparna levereras med tvåtrådsmotorer med inbyggda kondensatorer.
- Dricksvattengodkänd motorkabel (utan skarv – kopplad direkt till pumpen) - i längd enligt angivet monteringsdjup.
- Rostfri 2,3 mm vajer med 2 st vajerlås – i längd enligt angivet monteringsdjup + 5 m.
- Motorskydd/start (för 3-fas-paketen).
- Tejp (för att säkra motorkabel och vajer längs slangen).

För övriga tryck och flöden, kontakta din Xylem representant för mer information om vårt breda djupbrunnssortiment.

Pumppaket	RSK-nr	Monterings-djup	Pumpmodell	Max flöde	Max tryck		Märk-ström	Effekt	Pump-utlopp
2GS05T KIT40MTR	585 31 62	40 m	2GS05T	50 l/min	67 m	3-fas 400 V	2,0 A	0,55 kW	inv. gänga G 32
2GS07T KIT60MTR	585 31 64	60 m	2GS07T		93 m		2,6 A	0,75 kW	
2GS11T KIT80MTR	585 31 65	80 m	2GS11T		133 m		3,6 A	1,1 kW	
2GS11T KIT100MTR	585 31 66	100 m	2GS11T		133 m		3,6 A	1,1 kW	
2GS15T KIT140MTR	585 31 67	140 m	2GS15T		187 m		4,6 A	1,5 kW	
2GS05M KIT40MTR	585 31 68	40 m	2GS05M	50 l/min	67 m	1-fas 230 V	4,8 A	0,55 kW	inv. gänga G 32
2GS07M KIT60MTR	585 31 69	60 m	2GS07M		93 m		6,5 A	0,75 kW	

Lowara SCUBA Rostfri dränkbar flerstegspump för vattenförsörjning

NYHET! Nyutvecklat & breddat sortiment



Kompakt dränkbar pump för vattenförsörjning i hushåll och för bevattning. Pump i rostfritt stål och pumphjul i polymer, garanterar högsta möjliga effektivitet och slitstyrka.
Nyheter: Utbytbar kabel och vippa, samt dricksvattengodkänd version.

Modell	Pump **UTAN** nivåvippa RSK-nr	Pump **MED** nivåvippa RSK-nr		Effekt	Märk-ström	Tryckhöjd (H)	Flöde (Q)	Vikt
1SC6/05/5	587 45 22	587 45 21	1-fas 230 V	0,55 kW	4,26 A	**H** 62-27 m	**Q** 0-40 l/min	13,4 kg
1SC7/07/5	587 45 25	587 45 24		0,75 kW	5,26 A	**H** 73-30 m	**Q** 0-40 l/min	16 kg
1SC9/09/5	587 45 28	587 45 27		0,9 kW	5,68 A	**H** 91-38 m	**Q** 0-40 l/min	16,5 kg
3SC4/05/5	587 45 31	587 45 30		0,55 kW	4,06 A	**H** 45-18 m	**Q** 0-70 l/min	13,5 kg
3SC5/07/5	587 45 34	587 45 33		0,75 kW	4,8 A	**H** 56-22 m	**Q** 0-70 l/min	15 kg
3SC7/09/5	587 45 37	587 45 36		0,9 kW	5,88 A	**H** 77-27 m	**Q** 0-70 l/min	17 kg
3SC8/11/5	587 45 40	587 45 39		1,1 kW	6,85 A	**H** 86-29 m	**Q** 0-70 l/min	18 kg
3SC9/15/5	587 45 43	587 45 42		1,5 kW	7,94 A	**H** 98-37 m	**Q** 0-70 l/min	19,6 kg
5SC3/05/5	587 45 46	587 45 45		0,55 kW	4,08 A	**H** 35-11 m	**Q** 0-120 l/min	13 kg
5SC4/07/5	587 45 49	587 45 48		0,75 kW	4,98 A	**H** 46-13 m	**Q** 0-120 l/min	15,7 kg
5SC5/09/5	587 45 52	587 45 51		0,9 kW	5,72 A	**H** 58-16 m	**Q** 0-120 l/min	16 kg
5SC6/11/5	587 45 55	587 45 54		1,1 kW	6,9 A	**H** 69-19 m	**Q** 0-120 l/min	17,7 kg
5SC8/15/5	587 45 59	587 45 58		1,5 kW	9 A	**H** 92-23 m	**Q** 0-120 l/min	20,5 kg
8SC2/05/5	587 45 62	587 45 61		0,55 kW	4,25 A	**H** 21-9 m	**Q** 0-180 l/min	13,7 kg
8SC3/09/5	587 45 65	587 45 64		0,9 kW	5,66 A	**H** 32-14 m	**Q** 0-180 l/min	15,5 kg
8SC6/15/5	587 45 70	587 45 69		1,5 kW	10,36 A	**H** 64-29 m	**Q** 0-180 l/min	19 kg

Kabel:	H07RN-F - 20 m
Pumpanslutning:	inv. gänga ø 1 ¼" (32 mm)
Temp vätska:	max 40°
Nedsänkningsdjup:	max 20 m

Samtliga pumpar **finns även tillgängliga för 3-fas** – vänligen kontakta din grossist eller Xylem för mer information.

Flygt SX För länsning i trånga utrymmen

Kompakta pumpar för länsning, bevattning, dränering av källare, garage, vägtunnlar, upplagsplatser och diken. Eller för utpumpning av spillvatten från tvättmaskiner eller biltvättar.

För riktigt trånga utrymmen där det inte finns spelrum för en nivåvippa, finns den nya GW-versionen med flottör (okänslig för skräp), som gör att du kan sänka ner pumpen i utrymmen ned till Ø 20 cm (istället för det dubbla med vippa).





Flygt SOS-kit med allt du behöver för akut länspumpning:

- SXM 2 länspump med 10 m kabel
- 6 m PVC-slang med snabbkoppling
- Transportlåda med lock, 400 x 300 x 340 mm (l x b x d) – fungerar som grovsil med pumpen placerad i lådan

Total vikt 8,3 kg RSK-nr 589 01 00

Modell	RSK-nr	Nivå-vippa	Flottör	Märkström 1-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Silhål	Pump-utlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänk-ningsdjup	Kabel	Vikt	Motsvarar Grundfos
SXM 2	589 00 79	•		1,4 A	H 7 m Q 150 l/min	10 mm	inv. gänga ø 1¼" (32 mm)	max 40°	max 5 m	H07RN-F 10 m	4 kg	KP 150 / 250, CC 5 / 7
SXM 2 GW	588 01 29	–	•									KP 150 / 250 AV-1
SXM 3	589 00 80	•		3,0 A	H 11 m Q 220 l/min						6 kg	KP 350, CC 9
SXM 3 GW	588 01 30	–	•									KP 350 AV-1
SXM 5	589 00 72	•		3,9 A	H 11 m Q 250 l/min	8 mm		max 50°	max 7 m		12 kg	
SXM 7	589 00 81	•		6,2 A	H 14 m Q 320 l/min						14,5 kg	

Tillbehör • Slangsats 6 m specialslang, slangklämma och nippel RSK 588 50 81 • Backventil R32 utv/inv RSK 588 50 82

Flygt Ready Slitstarka pumpar för tuffa tag

Lätthanterlig länspump i kraftfull lättviktskonstruktion av aluminium. Enkel att alltid ha till hands.

Modell	RSK-nr	Nivåvippa	Märk-ström 1-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Silhål	Fritt genom-lopp	Pump-utlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänk-ningsdjup	Kabel	Vikt
Ready 4	589 01 68	–	2,7 A	H 10 m Q 240 l/min	11x5 mm	–	med monterad slang-anslutning utv. gänga ø 2" (50 mm)	max 35°	max 5 m	H07RN-F 10 m med jordad stickpropp	12 kg
	589 01 73	•									
Ready 4L*	589 01 98	–		H 10 m Q 190 l/min	–	1,5 x 15 mm					13 kg
	589 01 99	•									
Ready 8S**	589 01 70	–	5,2 A	H 12 m Q 380 l/min	–	38 mm					17 kg
	589 01 75	•									



Tillbehör • Lågsugtillsats för Ready 4 RSK 589 01 32

* 4L: Lågsugsversion, med inbyggd backventil.
** 8S: Lågt placerad slangkoppling, för ökad stabilitet.

Flygt 2600 För riktigt svåra förhållanden

Oumbärliga vid länspumpning av stora mängder vatten – t. ex. vid byggen eller i gruvor.

Modell	RSK-nr	Märkström 1-fas	Märkström 3-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Fritt genomlopp	Pump-utlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänk-ningsdjup	Kabel	Vikt
KS 2610	589 01 84	7,2 A	–	H 17 m Q 660 l/min	7,5 mm	utv. gänga ø 2" (50 mm)	max 40°	max 20 m	SUBCAB® 20 m	24 kg
	589 01 86	–	2,7 A	H 18 m Q 660 l/min						
KS 2620	589 01 65	8,4 A	–	H 19 m Q 960 l/min	9 mm	utv. gänga ø 3" (80 mm)				30 kg
	589 01 87	–	4,7 A	H 22,5 m Q 1080 l/min						



Flygt DXM
För höga flöden med större partiklar

Lätt, effektiv, kompakt – med kåpa och pumphus i rostfritt stål. För pumpning av grund-, dag- och avloppsvatten, dränering av vägtunnlar och upplagsplatser samt för länspumpning vid översvämningar.



Modell	RSK-nr	Nivävippa	Märkström 1-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Fritt genomlopp	Pumputlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänkningsdjup	Kabel	Vikt	Motsvarar Grundfos
DXM 35-5	588 50 31	•	3,9 A	**H** 10,7 m **Q** 320 l/min	35 mm	inv. gänga ø 1 ½" (40 mm)	max 35°	max 5 m	H07RN-F 10 m	10,2 kg	AP 12.40.04.A1
DXM 50-11	588 50 33	•	7,0 A	**H** 12,7 m **Q** 615 l/min		inv. gänga ø 2" (50 mm)				15,3 kg	AP 12.40.08.A1 AP 12.40.08.1



Flygt DL Stor kapacitet för grundvatten

Högeffektiv, kompakt och driftsäker med pumphus av gjutjärn och motorkåpa av rostfritt stål. Med stor kapacitet för dränering av grundvatten och nedträngande regn- och smältvatten – runt småhus och flerfamiljshus, eller vid anläggning av vägtunnlar. Restaurangavloppets bästa vän, med ett fritt genomlopp på 45 mm.

Modell	RSK-nr	Märkström 3-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Fritt genomlopp	Pumputlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänkningsdjup	Kabel	Vikt
DL 46-6	589 01 13	1,75 A	**H** 9,7 m **Q** 450 l/min	45 mm	inv. gänga ø 2" (50 mm)	max 50°	max 5 m	H07RN-F 10 m	20,5 kg
DL 45-11	588 01 04	2,9 A	**H** 14,1 m **Q** 500 l/min						21 kg

Flygt 3045
Kompakta slitstarka pumpar för grundvatten och BDT-avlopp

Kompakta pumpar med kort axellängd för suverän hållbarhet – belastningen på både lager och tätningar minskas till ett absolut minimum. Välj mellan utförande för tillfällig eller permanent montering med kopplingsfot.



CS 3045

CP 3045

Modell	RSK-nr	Märkström 3-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Fritt genomlopp	Pumputlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänkningsdjup	Kabel	Vikt	Vikt, kopplingsfot
CS 3045-250	588 00 61	2,7 A	**H** 12 m **Q** 2 400 l/min	48 mm	inv. gänga 2" (50 mm)	max 40°	max 20 m	SUBCAB® 10 m	28 kg	–
CP 3045-250	588 00 74									7 kg

Flygt 3069

Driftsäker tuggerpump i gjutjärn, med riktigt hög kapacitet



Driftsäker 3-fas tuggerpump i gjutjärn med riktigt hög kapacitet; för flöden ända upp till 268 l/min. Passar extra bra i lätt trycksatta avloppssystem (LTA), våra Compit-lösningar, där ledningar med liten diameter används. Eftersom pumpen klarar att suga luft kan den städa pumpstationen genom att "sörpla" skräp och fett från ytvattnet när det ligger i nivå med pumphjulet.

Modell	RSK-nr	Märk-ström 3-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Pumputlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänk-ningsdjup	Kabel	Vikt
MH 3069-250 Tugger	588 53 87	5,3 A	**H** 35 m **Q** 268 l/min	inv. gänga ø 2" (50 mm)	max 40°	max 20 m	SUBCAB® 10 m	36 kg

Flygt DXG / DXGM

Smidig, lätt, effektiv tuggerpump



Högpresterande 1- eller 3-fas tuggerpump för avlopp till enskilda hushåll och lätt trycksatta avloppssystem (LTA). Skärhjulet i härdat rostfritt stål maler effektivt sönder allt fast material och ser till att inget som orsakar stopp i avloppet i ledningarna passerar. Kan monteras fritt stående i en avloppsbrunn om pumpen förses med en 90° utloppskrök – eller, ännu bättre, i en Flygt pumpstation.



Modell	RSK-nr	Nivå-vippa	Märkström 1-fas	Märkström 3-fas	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Pump-utlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänk-ningsdjup	Kabel	Vikt
DXGM 25-11	588 27 32	•	7,2 A	–	**H** 25 m **Q** 120 l/min	inv. gänga R 1" (25 mm)	max 35°	max 5 m	H07RN-F 10 m	19 kg
DXG 25-11	589 01 18	–	–	2,7 A						

Tillbehör • Rörkrök 90° för vertikalt utlopp, används även till tryckanslutning R 25 för anslutning till Flygt Compit pumpstation RSK 588 62 07

Flygt DXG Plus

En riktigt smart tuggerpump för LTA



En mycket driftsäker högpresterande 3-fas tuggerpump som kan matas med 1-fas (som omvandlas med VFD). Levereras förkonfigurerad och klar att tas i bruk, med helautomatiskt styrsystem för optimerad pumpdrift utan igensättning. *Flygt DXG Plus säljs som en del av vårt populära Compit 900 LTA-paket för lätt trycksatta avloppssystem.* Idealiskt för bostadsområden som kräver snabb installation, tillförlitlig pumpning och smarta funktioner för att förhindra avlagringar av fast avfall och sediment. Tack vare plug-and-play-utformningen tar installationen inte mer än 30 minuter.

Modell	Märkström	Nätspänning	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Pumputlopp	Temp. pumpad vätska	Nedsänk-ningsdjup	Kabel
DXG Plus	3-fas, 400 V, 10 A	1-fas, 230 V, 10 A	**H** 45 m **Q** 168 l/min	inv. gänga R 1" (25 mm)	max 35°	max 5 m	H07RN-F 10 m

Levereras med helautomatiskt styrsystem/VFD för optimerad pumpdrift utan igensättning; med smarta funktioner som sörpling (vilket minimerar underhållsbehovet), slumpmässig start, rengöringsläge samt vänte- och viloläge.

Flygt Pumpstationspaket
Kompletta lösningar för avloppspumpning

Våra LTA-paket utgår från olika pumpstationsmodeller – från Compit 900 med riktigt stor kapacitet, ned till den lilla kompakta isolerade stationen Compit mini, perfekt när markförhållandena gör det omöjligt att gräva ned till frostfritt. I varje paket ingår också en effektiv avloppspump med skärande tuggerhjul, som mal sönder och fördelar fasta ämnen till ett fint slam som sedan kan pumpas genom rör med små diametrar. Tuggerpumparna anpassar sig till de faktiska systemförhållandena utan att ge mycket höga tryck – med minimalt behov av underhåll.



Pumpstationspaket	**Flygt Compit 900 DXG Plus (1-fas anslutning)** Betonglock klass A, ca 40 kg	Isolerat plastlock	**Flygt Compit 900 MH 3069 (3-fas)** Betonglock klass A, ca 40 kg*	Isolerat plastlock
RSK-nr	588 60 98	588 60 99	588 45 80	588 49 90
Pumpstation	Flygt Compit 900 Sumpvolym 450 liter • Tryckanslutning • Rörkoppling för utg ansl 40/50 (med standardpaket 3-fas) / 63/50 (med baspaket 1-fas) • Rörkrök 90° (med baspaket 1-fas) • Förminskningsmuff 160/110 för ink ansl • Inbyggd back- och avstängningsventil med manövreringshandtag • Lyftkätting av rostfritt stål			
Pump	Flygt DXG Plus 3-fas tuggerpump (ansluts med 1-fas mot styrenhet)		Flygt MH 3069 3-fas tuggerpump	
Nivåreglering	1 nivåvippa Flygt ENM-10 för högnivålarm Pumpstyrning Flygt styrenhet (vattentät IP 68 – placeras i pumpstationen) med sörpling (som minimerar underhållsbehovet), slumpmässig start, rengöringsläge samt vänte- och viloläge Larm Flygt ATU 001		2 nivåvippor Flygt ENM-10 för start & stopp / högnivålarm Pumpstyrning Flygt FGC 211 med inbyggt larm	
Max tryckhöjd / flöde	**H** 45 m **Q** 168 l/min		**H** 35 m **Q** 268 l/min	
Vikt inkl pump	210 kg	140 kg	230 kg	160 kg

Tillbehör

Flygt FGC 211 Pumpstyrning



Kompakt styrenhet med direktstart. För digital nivåstyrning med vippa, eller analog med nivågivare. Övervakning med givare för motortemperatur. Kontaktorer med elektroniskt motorskydd. Med display för drifttid, antal starter, ström och larmlogg.

För styrning av en pump max 4,5 kW vid 400 V, 3-fas, <9 A. Kapsling IP 54 för montering inomhus. (HxBxD) 130 x 180 x 85 mm RSK-nr 588 23 27

Förlängningsenhet Flygt Compit



När terrängen kräver att Compit-stationen grävs ner på större djup finns förlängningsenheter för att nå upp till marknivå. Gejdrem ingår.

- **750 mm** (ökar djupet till 2350 mm) RSK-nr 588 45 99
- **1400 mm** (ökar djupet till 3000 mm) RSK-nr 588 46 99

Värmekabel Flygt Compit mini

70 W, 2 m RSK 588 48 78

Pumpstationspaket för lätt trycksatta avloppssystem (LTA)



Pumpstationspaket	**Flygt Compit mini Standard 3-fas** Tättslutande lock med gångjärn och excenterlås	**Flygt Compit mini Bas 3-fas** Tättslutande lock med gångjärn och excenterlås	**Flygt Compit mini Bas 1-fas** Tättslutande lock med gångjärn och excenterlås
RSK-nr	588 48 75	588 48 76	588 48 77
Pumpstation	Flygt Compit mini isolerad – sumpvolym 90 liter • Kabelrör 16 cm för flytvippa • Kabelrör 21 cm för nivågivare • Vippfäste • 1-fas kontakt (för Baspaket 1-fas) • Gejdrör • Glidsko		
Pump	Flygt MP 3069 3-fas tuggerpump	Flygt DXG 25-11 3-fas tuggerpump	Flygt DXGM 25-11 1-fas tuggerpump
Nivåreglering	1 nivåvippa Flygt NF 5 för högnivålarm 1 nivågivare Flygt LTU 601 för start & stopp Pumpstyrning Flygt FGC 211	1 nivåvippa Flygt NF 5 för högnivålarm 1 nivågivare Flygt LTU 601 för start & stopp Pumpstyrning Flygt FGC 211	1 nivåvippa Flygt NF 5 för högnivålarm 1 nivåvippa för start & stopp (på pumpen)
Max tryckhöjd / flöde	**H** 35 m **Q** 268 l/min	**H** 25 m **Q** 120 l/min	**H** 25 m **Q** 120 l/min
Vikt inkl pump	81 kg	66 kg	66 kg





Pumpstationspaket	**Flygt Micropac 7G 1-fas** Installation utomhus Tättslutande lock	**Flygt Micropac 7 1-fas** Installation inomhus Tättslutande lock
RSK-nr	588 45 56	588 45 55
Pumpstation	Flygt Compit 7G Sumpvolym 250 liter • Tryckanslutning • Gummistos för ink ansl • Gejdrör • Plaströrskoppling 50 mm • Glidsko • Inbyggd back- och avstängningsventil	Flygt Compit 7 Sumpvolym 250 liter • Tryckanslutning • Glidsko • Gejdrör
Pump	Flygt DXGM 25-11 1-fas tuggerpump	Flygt DXGM 25-11 1-fas tuggerpump
Nivåreglering	1 nivåvippa Flygt NF 5 för högnivålarm 1 nivåvippa för start & stopp (på pumpen)	
Max tryckhöjd / flöde	**H** 25 m **Q** 120 l/min	**H** 25 m **Q** 120 l/min
Vikt inkl pump	45 kg	42 kg



Flygt ATU 001

Liten larmbox för basbehov

För installation inomhus.

Larm med summerton och lysdiod samt avstängningsknapp för summer. Batteri-matning (3 st 1,5 V LR6 AA medföljer) och/eller 12 – 24 VDC. Batteritestknapp med lysdiod. Kapsling IP 54 för montering inomhus. (HxBxD) 100 x 100 x 60 mm
RSK-nr 601 01 84



Flygt ELS-1

Larmskåp med optiskt och akustiskt larm

Med utomhuskapsling IP 67.

Larm med summer och röd lampa samt avstängningsknapp för summer. 1 st digital ingång (för högnivå). Kapsling IP 67 för montering utomhus.
(HxBxD) 170 x 320 x 110 mm RSK 601 01 79

Flygt ENM-10 Nivåvippa

När vätskenivån ändrar läge på vippan startas eller stoppas en pump eller ett larm.

Arbetstryck max 0,2 MPa. Drifttemperatur max 60° C.
Ansluts normalt till 24 V. För vätska med densitet 0,95 – 1,1 g/cm³.

- **Kabellängd 6 m** RSK-nr 600 85 70
- **Kabellängd 13 m** RSK-nr 600 85 71



Lowara Sekamatik 50 / 100 / 300

Kompakta lösningar med pump och pumpstation i ett – lätta att installera även i trånga utrymmen

Praktiska pumpstationspaket för hantering av BDT-vatten, avlopp och dräneringsvatten när anslutning mot utgående avloppsledning ligger för högt eller inte är praktisk att koppla mot under existerande byggnadsstrukturer. Utmärkta för såväl enskillda hushåll som kommersiella anläggningar som hotell och shoppingcenter. Lowara Sekamatik levereras som kompletta pumpstationer, med alla nödvändiga komponenter inkluderade; tank, pump, rörgalleri och styrskåp. Allt du behöver för att pumpa – i en enda enhet.

Sekamatik 50 För badrum med toalett

	Pumpar	RSK-nr	Motor 3-fas, 400 V	Sump-volym	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Material
50 E 13T H1	1	588 61 05	0,9 kW, 2 pol	46 l	**H** 21 m **Q** 5,5 l/s	Gjutjärn / SS
50 E 25T H1	1	588 61 07	1,9 kW, 2 pol		**H** 33 m **Q** 6 l/s	
50 D 13T H1	2	588 61 08	0,9 kW, 2 pol		**H** 21 m **Q** 5,5 l/s	
50 D 25T H1	2	588 61 09	1,9 kW, 2 pol		**H** 33 m **Q** 6 l/s	

Sekamatik 50 ger en komplett avloppslösning – även för toaletter. Stationen som är utrustad med tuggerpump och tät plasttank för att undvika luktspridning, installeras inomhus (i uppvärmt utrymme). Finns i både enkel- (50E) och dubbel- (50D) pumpsutförande.



Sekamatik 100 För badrum med toalett

	Pumpar	RSK-nr	Motor 3-fas, 400 V	Sump-volym	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Material
100 ES 15T	1	588 61 10	1,2 kW, 2 pol	70 l	**H** 12,5 m **Q** 9,5 l/s	SS / Komposit
100 E 15TA	1	588 61 11	1,1 kW, 2 pol		**H** 13 m **Q** 8,9 l/s	Gjutjärn
100 E 15T	1	588 61 12	1,1 kW, 4 pol		**H** 8 m **Q** 12,3 l/s	
100 E 23T	1	588 61 13	1,7 kW, 4 pol		**H** 9,8 m **Q** 13,7 l/s	
100 E 30T	1	588 61 15	2,1 kW, 2 pol		**H** 15,5 m **Q** 10 l/s	
100 D 15TA	2	588 61 16	1,1 kW, 2 pol	95 l	**H** 13 m **Q** 8,9 l/s	
100 D 15T	2	588 61 17	1,1 kW, 4 pol		**H** 8 m **Q** 12,3 l/s	
100 D 23T	2	588 61 18	1,7 kW, 4 pol		**H** 9,8 m **Q** 13,7 l/s	
100 D 30T	2	588 61 19	2,1 kW, 2 pol		**H** 15,5 m **Q** 10 l/s	

Sekamatik 100 är den ideala lösningen för både nybyggnationer och ombyggnationer/renoveringar. En optimal avloppslösning för badrum och tvättstugor i källare eller lågt belägna våningsplan – eller för bad/WC, tvätt och kök i restauranger, hotell, biografer, teatrar och shoppingcenter. Med integrerad mjuk backventil.



Sekamatik 300 För badrum med toalett i kommersiella fastigheter

	Pumpar	RSK-nr	Motor 3-fas, 400 V	Sump-volym	Max tryckhöjd (H) och flöde (Q)	Material
300 D 23T	2	588 61 20	2 x 1,7 kW	300 l	**H** 9,5 m **Q** 13,5 l/s	Gjutjärn
300 D 37T	2	588 61 21	2 x 2,9 kW		**H** 11 m **Q** 16 l/s	
300 D 30T	2	588 61 22	2 x 2,1 kW		**H** 15,5 m **Q** 10 l/s	
300 D 40T	2	588 61 23	2 x 3,3 kW		**H** 18 m **Q** 10,5 l/s	

Sekamatik 300 är en rymlig men ändå kompakt pumpstation lämplig för pumpning av avlopp och BDT-vatten från toaletter, handfat, duschar och andra utrymmen där det är svårt att göra en direkt anslutning till utgående avloppsledning. Med sin stora tankkapacitet och kompakta utforming är den idealisk för större kommersiella och privata byggnader. integrerad dubbel backventil.



Flygt Compit Drän

Enkel, prisvärd paketlösning för att hålla torrt runt fastigheten



Mycket prisvärd paketlösning för bortpumpning av dränerings- och dagvatten. Komplett med Flygt SXM2 dräneringspump och CE-märkt pumpstation av rotationsgjuten polyeten med rundad botten. Kompakt utförande för enkel och flexibel installation: locket kan justeras upp till 40 cm i höjdled och inloppet kan placeras på tre alternativa höjder. Isolering finns som tillbehör.

Flygt Compit Drän	Teleskopiskt plastlock	Betonglock
RSK-nr	588 60 52	588 60 53
Pumpstation	Sumpvolym 110-330 liter • Snabbkoppling • Krokar för kablage • Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller gjutjärn • Inlopp på tre alternativa höjder • Inkommande anslutning PVC Ø110 mm • Utgående anslutning DN 40	
Pump	Flygt SXM 2 1-fas (läs mer på sid 13)	
Nivåreglering	1 nivåvippa för start & stopp (på pumpen)	
Max tryckhöjd / flöde	**H** 7 m **Q** 120 l/min	
Vikt inkl pump	44 kg	59 kg

Tillbehör

För Lowara Sekamatik

Backventil, DN 50
för Sekamatik 50
RSK-nr 581 94 95

Avstängningsventil DN 50
för Sekamatik 50
Xylem-nr 01-45 05 50

Unionskoppling DN 50, galv
för Sekamatik 50
Xylem-nr AA-707568880

Dubbelnippel DN 50, galv
för Sekamatik 50
Xylem-nr AA-707568750

Membranpump
för Sekamatik 50 / 100 / 300
Xylem-nr AA-707569680

För större pumpstationer

1: Kätting
• 5 m, max 500 kg, rostfri RSK-nr 588 63 60


2: Lyrschackel
• Max 750 kg, rostfri RSK-nr 588 63 63

3: Sladdhållare
• För 5 vippor, rostfri RSK-nr 588 63 06

4: Övre gejdfäste
• 2" galvat RSK-nr 588 00 66
• 2" rostfritt RSK-nr 588 00 68
• ¾" rostfritt RSK-nr 588 62 14

5: Kopplingsfot
• 50/50 RSK-nr 588 62 05
• 80/80 RSK-nr 588 60 56

Bilden visar även
6: Tvådelat säkerhetsgaller,
7: Lucka, 8: Högnivåvippa,
9: Nivågivarrör,
10: Gejdrör,
11: Tryckrör



FLYGT & LOWARA
TVÅ STARKA VARUMÄRKEN FRÅN XYLEM



Flygt är världsledande när det gäller dränkbara pumpar för avlopp, dränering och processvattenhantering. Pålitliga pumpar med namnet Flygt har tillverkats i Emmaboda i snart 100 år.







Lowara är ett av Europas ledande varumärken inom cirkulations- och renvattenpumpning. De högeffektiva lättservade pumparna tillverkas i vår fabrik i norra Italien.

FLYGT
a xylem brand

LOWARA
a xylem brand

KÖP DINA FLYGT- OCH LOWARA-PUMPAR HOS:

xylem
Let's Solve Water

Ring Xylem Kundsupport 010-603 50 00
för frågor om försäljning och service,
mån – fre kl 07.30 –16.30

kundsupport@xyleminc.com xylem.com/se

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.

1886 . VVS Xylem grossistsortiment . 1 . Master . 11 . 20191122