



RJC 长轴透平泵

长轴透平泵



长轴透平泵产品简介

■ 概述：

公司生产的长轴透平泵系引进国际先进的水力模型和全新结构设计的产品，采用美国多项技术工艺，完全按照美国水力协会标准生产制造，达到了国际先进水平。

■ 产品特点：

1. 选用先进的水力模型和结构设计，改用亚什兰工艺制芯。叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺，选材合理，产品性能优良，使用寿命长。
2. 水泵效率高，比国内J、JD、JC型水泵高2-8%，效率曲线平缓，高效区域宽广，工作范围增加10-20%，节能效果显著。
3. 采用甩砂装置，迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。
4. 叶轮轴、电机轴均采用铜轴承支承，轴的径向跳动控制在美国标准0.13mm以内，泵运行平稳，噪音低。
5. 泵座造型美观，窗口大，便于维修，更换填料。
6. 与国产同流量水泵相比，工作部件外径小1英寸左右，可明显节省用户的成本费用以及适合老井用的泵更新改造。
7. 新增机械密封配置，确保水泵运行稳定无泄漏。

■ 应用范围：

水厂、水电站（检修、渗漏用泵等）、火电厂（工业、生活、消防用泵等）、农业灌溉、消防、市政等行业。 $Q \leq 2400 \text{m}^3/\text{h}$, $\leq 300 \text{m}$ 。

长轴透平泵


长轴透平泵内部结构

- 1. 电机：透平泵专用电机（YLB），或实心轴能够承受轴向力的Y系列电机。
- 2. 调整螺母：精确调节叶轮轴向位置获得最佳性能。
- 3. 泵座：重载型结构，方便填料箱的安装。
- 4. 预润丝堵。
- 5. 进水法兰：法兰两种联接形式。
- 6. 上短管：法兰式，方便进水法兰直接旋入。
- 7. 上壳轴承。
- 8. 出水壳：法兰联接形式。
- 9. 叶轮轴：高强度不锈钢材质，抛光处理。
- 10. 中壳：流道光滑，摩擦小，效率高。
- 11. 叶轮：与中壳配合设计，高效区范围宽；精密的校平衡，保证运行平稳。
- 12. 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。
- 13. 锥套。
- 14. 防砂环：保护下壳轴承，防止砂粒积聚。
- 15. 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。
- 16. 下壳：将滤水管中的液体均匀地引向叶轮，有效减少水力损失。
- 17. 滤水管/滤水网：滤水管长度适宜，以达最佳进水状态。滤水网能有效过滤大颗粒。
- 18. 传动轴。
- 19. 轴承支架。
- 20. 支架轴承：带水槽结构设计，冲砂迅速。

材料配置表如下

品名	标准配置
泵座	HT250/Q235-A
扬水管	Q235-A
支架	HT250
支架轴承	橡胶
传动轴/电机轴	45#钢
填料轴承	ZCuZn16Si4
上壳	HT250带环氧喷涂
中壳	HT250带环氧喷涂
下壳	HT250带环氧喷涂
壳轴承	橡胶
上下轴承	锡青铜
叶轮	304
叶轮轴	2Cr13
防砂环	ZCuZn16Si4
滤水器	Q235-A
联轴器	45#钢


透平泵有以下进水安装方式：




注：结构示意图仅供参考，具体细节请咨询赛莱默公司及当地办事处。

长轴透平泵型谱图




2P/2940RPM



4P/1475RPM



长轴透平泵外型及安装尺寸图



- 说明：1、用户可以订购样本上最大级别以下的任何级数的深进泵；
 2、用户可以订购超过产品样本流量、扬程的深井泵；
 3、我公司保留对该系列泵作进一步改进的权利
 4、表中未注单位均为mm；
 5、尺寸H1、H2、H3、H5等仅供参考；
 6、我公司调整有关参考尺寸，不向用户发 更改通知。

当选择16BHCN以上型号选配  时，具体滤水器最大直径请参见安装尺寸一览表。

长轴透平泵主要技术参数

美国型号	流量 m³/h	扬 程 m			级数 l	泵转速 r/mi	配套功率 kW	效率 %
5N13	8	75	72	60	8	2940	5.5	62
		84	80	67.5	9		5.5	
		93	89	75	10		5.5	
		103	98	82.5	11		7.5	
		112	108	90	12		7.5	
		121	117	97.5	13		7.5	
		130	126	105	14		7.5	
	10	140	135	113	15		7.5	
		149	144	120	16		11	
		158	153	128	17		11	
		167	162	135	18		11	
		177	171	143	19		11	
		186	180	150	20		11	
5CLCN	15	40	36	18	4	2940	5.5	66
		51	45	22.5	5		5.5	
		61	54	27	6		7.5	
		71	63	31	7		7.5	
		81	72	35.5	8		11	
		91	81	40	9		11	
		101	90	44.5	10		11	
		111	99	49	11		11	
		121	109	53.5	12		15	
		131	118	58	13		15	
	20	142	127	62.5	14		15	
		152	136	67	15		15	
		162	145	71	16		18.5	
		172	154	75.5	17		18.5	
		182	163	80	18		18.5	
		192	172	84.5	19		18.5	
		202	181	89	20		22	
		212	190	93.5	21		22	
5CHCN	26	40	36	27.5	4	2940	7.5	66
		50	45	34.5	5		11	
		60	54	41.5	6		11	
		70	63	48.5	7		11	
		80	72	55	8		15	
		90	81	62	9		15	
		100	90	69	10		15	
	30	110	99	76	11		18.5	
		120	108	83	12		18.5	
		130	117	90	13		22	
		140	126	97	14		22	
		150	135	104	15		22	
		160	144	110	16		30	
5TLCN	25	34	26	16	4	2940	5.5	71
		42	33	20	5		7.5	
		50	39	24	6		7.5	
		59	46	28	7		11	
		67	52	32	8		11	
		76	59	36	9		11	
		84	65	40	10		11	
		92	72	44	11		15	
		101	78	48	12		15	
	35	109	85	52	13		15	
		118	91	56	14		18.5	
		126	98	60	15		18.5	
		134	104	64	16		18.5	
		143	111	68	17		22	
		151	117	72	18		22	
		160	124	76	19		22	
		168	130	80	20		22	
5THCN	36	40	34	30	4	2940	7.5	73
		49	43	37	5		11	
		59	51	45	6		15	
		69	60	52	7		15	
		79	68	60	8		18.5	
		89	77	67	9		18.5	
	45	99	85	74	10		22	
		109	94	82	11		22	
		119	102	89	12		30	
		129	111	97	13		30	
		139	119	104	14		30	
		148	128	112	15		30	
6CLCN	21	78.5	71	65	5	2940	11	70
		94	85.5	78	6		15	
		110	99.5	91	7		18.5	
		126	114	104	8		18.5	
	30	142	128	117	9		22	
		157	142	130	10		22	
		173	157	143	11		30	
		189	171	156	12		30	
	36	204	185	169	13		30	

美国型号	流量 m³/h	扬 程 m			级数 l	泵转速 r/mi	配套功率 kW	效率 %
6CHCN	30	66	52	46	4	2940	15	74
		83	65	58	5		18.5	
		99	78	69	6		22	
	50	116	91	81	7		30	
		132	104	92	8		30	
		149	117	104	9		30	
7CLCN	40	48.5	40	30	2	2940	11	75
		72.5	60	45	3		18.5	
		96.5	80	60	4		22	
	60	121	100	75	5		30	
		145	120	90	6		37	
		170	140	105	7		37	
7CHCN	60	49	45	38	2	2940	18.5	75
	80	74	68	57	3		30	
	100	98	90	76	4		37	
	123	113	95	5	45			
7TLCN	77 100 123	34	29	21	2	2940	15	75
		52	43.5	31.5	3		18.5	
		69	58	42	4		30	
		86	72.5	52.5	5		30	
		103	87	63	6		37	
7THCN	94	39.5	33.5	31	2	2940	22	75
	130	59.5	50.5	46.5	3		30	
	143	79	67.5	62	4		37	
8RJLCN	67 90 119	45	40	26	2	2940	18.5	75
		68	60	39	3		30	
		91	80	52	4		37	
		114	100	65	5		45	
8RJHCN	89 125 142	24	20.5	18.5	1	2940	15	76
		48	41	37	2		30	
		72	61.5	55.5	3		37	
		96	82	74	4		45	
9CLCN	42 60 72	36	31.5	27.5	4	1475	11	76
		45	39	34	5		11	
		54	47	41	6		15	
		63	55	48	7		15	
		72	63	54.5	8		18.5	
		81	70.5	61.5	9		18.5	
	60	90	78.5	68.5	10		22	
		99	86	75	11		22	
		108	94	82	12		30	
		117	102	89	13		30	
		126	110	96	14		30	
		135	118	103	15		30	
9CHCN	60 85 103	144	125	109	16	37		
		39	36	31.5	4	15		
		48	45	39	5	18.5		
		58	54	47	6	22		
		67	63	55	7	30		
		77	72	62.5	8	30		
		87	80.5	70.5	9	30		
		96	89.5	78.5	10	37		
9TLCN	65 100 123	106	98.5	86	11	37		
		116	108	94	12	45		
		31	26	20.5	4	11		
		39	32.5	26	5	15		
		47	39	31	6	18.5		
		55	45.5	36	7	18.5		
		63	52	41.5	8	22		
		71	58	46.5	9	30		
9THCN	83 125 141	79	64.5	51.5	10	30		
		86	71	57	11	30		
		94	77.5	62	12	37		
		102	84	67	13	37		
		110	90.5	72	14	37		
		32	27	24	4	15		
		40	33.5	30	5	18.5		
		48	40.5	36	6	22		
10RJHCN	89 130 150	56	47	42	7	30		
		64	54	48	8	30		
		72	60.5	54	9	30		
		80	67.5	60	10	37		
		88	74	66	11	37		
		96	81	72	12	45		
		104	87.5	78	13	45		
		39	34	29.5	4	18.5		
10RJHCN	89 130 150	49	43	37	5	30		
		59	51	44.5	6	30		
		69	60	52	7	37		
		79	68	59	8	37		
		89	77	66.5	9	45		
		99	85	74	10	45		
		109	94	81.5	11	55		
		119	102	89	12	55		

长轴透平泵主要技术参数

美国型号	流量 m³/h	扬 程 m			级数 l	泵转速 r/mi	配套功率 kW	效率 %
11CLCN	101	53	47	33	4	1475	30	80
		66	58	42	5		30	
		79	70	50	6		37	
		92	82	59	7		45	
	125	105	93	67	8		45	
		119	105	75	9		55	
		132	117	84	10		75	
		145	128	92	11		75	
	166	158	140	100	12		75	
11CMCN	111	62	57	49.5	4	1475	37	80
		77.5	71.5	61.5	5		45	
		93	82	74	6		55	
		109	100	86.5	7		55	
	145	124	114	99	8		75	
		140	129	111	9		75	
		155	143	123	10		90	
	181	60	54	45	4		37	
11CHCN	123	75	67	56	5	1475	45	80
		90	81	67	6		55	
		106	94	78	7		75	
		121	107	89	8		75	
	160	136	121	100	9		90	
	201	39	35	29	3		30	
12RJLCN	125	52	46	38	4	1475	37	80
		65	58	48	5		45	
		78	69	57	6		45	
		91	81	67	7		55	
	160	104	92	76	8		75	
		117	104	86	9		75	
		130	115	95	10		75	
		143	127	105	11		90	
		156	138	114	12		90	
12RJMCN	130	29	25.5	21	2	1475	22	80
		43.5	38.5	31.5	3		30	
		58	51	42	4		45	
		72.5	64	52.5	5		55	
	185	87	77	63	6		75	
		102	89.5	73.5	7		75	
		116	102	84	8		75	
		131	115	94.5	9		90	
		145	128	105	10		110	
12RJHCN	154	30.5	27	23.5	2	1475	30	80
		46	41	35.5	3		37	
		61	54	47	4		55	
		76.5	68	59	5		75	
	220	92	81	70	6		75	
		107	95	82	7		90	
		122	108	94	8		110	
	264							
14RJLCN	230	35	30	23	2	1475	37	80
		53	45	35	3		55	
		70	60	46	4		75	
		88	75	58	5		90	
	370	105	90	69	6		110	
		123	105	81	7		132	
14RJMCN	270	19	16	12	1	1475	30	80
		38	32	23	2		55	
		57	48	35	3		75	
		76	64	46	4		90	
	460	95	80	58	5		132	
		114	96	69	6		150	
14RJHCN	280	21	18	15.5	1	1475	30	80
		41	36	31	2		75	
		62	54	46	3		90	
		83	72	61.5	4		110	
	480	104	90	77	5		150	
168HCN	290	35	30	25	1	1475	55	80
		70	60	50	2		110	
		105	90	75	3		185	
		140	120	100	4		220	
	540	175	150	125	5		260	
16DMCN	400	29	27	22.5	1	1475	75	81
		58	54	45	2		150	
		87	81	67.5	3		185	
		116	108	90	4		260	
	700	145	135	113	5		315	
18DMCN	600	36	30	24	1	1475	110	82
		72	60	48	2		220	
		108	90	72	3		315	
		144	120	96	4		400	
	1100	180	150	120	5		520*	

美国型号	流量 m³/h	扬 程 m			级数 l	泵转速 r/mi	配套功率 kW	效率 %
20ELCN	790	32	26.5	20	1	1475	110	83
	1000	64	53	40	2		220	
	1200	96	79.5	60	3		315	
		128	106	80	4		400	
20EHCN	800	36	30	19	1	1475	150	84
	1250	72	60	37	2		280	
	1500	108	90	56	3		400	
		144	120	74	4		560*	
20GLCN	1250	31.5	27	20.5	1	1475	185	80
	1650	63	54	41	2		355	
	1900							
20GHXCN	1350	33.5	29	17.5	1	1475	200	81
	1800							
	2280							
20GHCN	1500	36	31	23	1	1475	260	80
	2000	72	62	46	2		500*	
	2300							

注：*者配6KV或10KV高压电机。

特别说明：

我公司可供超出以上流量、扬程的深井泵。

由于技术不断进步，产品规格随时可能变化，恕不另行通知。

透平泵主要技术参数及安装尺寸一览表

泵型号	叶轮轴 总串量	泵转速 r/min	配套功率 KW	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H1	H2
5N13	12	2940	5.5-7.5	355	251	150	89	190	19	102	186	228	147	306	460 +
			11-15	508	382			280		155	235	280			
5CLCN	6	2940	5.5-7.5	355	251	150	89	190	19	102	186	228	147	200	245 + (m-1)*118
			11-15	508	382			280		155	235	280			
			18.5-22												
5CHCN	6	2940	5.5-7.5	355	251	150	89	190	19	102	186	228	147	200	245 + (m-1)*118
			11-15	508	382			280		155	235	280			
			18.5-22												
								30		no dimension					
5TLCN	6	2940	5.5-7.5	355	251	150	89	190	19	102	186	228	147	200	250 + (m-1)*123
			11-15	508	382			280		155	235	280			
			18.5-22												
150RJC20-11 6CELC		2940	5.5	355	251	150	89	190	19	102	186	228	89	200	822
			7.5					508		382	280	155			235
			11	1342											
			15	1732											
			15	1862											
5THCN	6	2940	5.5-7.5	355	251	150	89	190	19	102	186	228	147	200	250 + (m-1)*123
			11-15	508	382			280		155	235	280			
			18.5-22												
			30												
6CLCN	8	2940				150	114	280	19				190	200	257.3 + (m-1)*130.3
			11-15	508	382			280		155	235	280			
			18.5-22												
			30												
6CHCN	8	2940				150	114	280	19				190	200	257.3 + (m-1)*130.3
			11-15	508	382			280		155	235	280			
			18.5-22												
			30												
7CLCN	9	2940	11-15	508	382	181	159	280	19	155	235	280	245	365	311.5 + (m-1)*162
			18.5-22												
			30-37												
7CHCN	9	2940	11-15	508	382	181	159	280	19	155	235	280	245	365	311.5 + (m-1)*162
			18.5-22												
			30-37												
7TLCN	9	2940	11-15	508	382	181	159	280	19	155	235	280	245	365	326.8 + (m-1)*180
			18.5-22												
			30-37												
7THCN	9	2940	11-15	508	382	181	159	280	19	155	235	280	245	365	326.8 + (m-1)*180
			18.5-22												
			30-37												
8RJLCN	10	2940	11-15	508	382	191	159	280	19	155	235	280	245	426	324 + (m-1)*165
			18.5-22												
			30-37												
8RJHCN	10	2940	11-15	508	382	191	159	280	19	155	235	280	245	426	324 + (m-1)*165
			18.5-22					no dimension							
			30-37												
								45		no dimension					
9CLCN	10	1475	11-15	508	382	228	159	280	19	155	235	280	245	360	438.2 + (m-1)*203.2
			18.5-22					292		155	235	280			
			30-37												

根据
下井
深度
调整

H4	H5	H6	H7	H8	L	M1	M2	n	Q	α	基础尺寸				滤水器最大直径
											A1	A2	A3	A4	
343	573	127	14	16	228	M16*300	M12	6	19.3	30°	260	610	710	200	NA
394	807	171.5	25.4	20	305		M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	
343	573	127	14	16	228	M16*300	M12	6	19.3	30°	260	610	710	200	NA
394	807 850	172	25.4	20	305		M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	
343	573	127	14	16	228	M16*300	M12	6	19.3	30°	260	610	710	200	NA
394	807 850	172	25.4	20	305		M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	
343	573	127	14	16	228	M16*300	M12	6	19.3	30°	260	610	710	200	NA
394	807 850	172	25.4	20	305		M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	
343	573	127	14	16	228	M16*300	M12	6	19.3	30°	260	610	710	200	
394	807	172	25.4	20	305		M16	8	25	22.5°					
343	573	127	14	16	228	M16*300	M12	6	19.3	30°	260	610	710	200	NA
394	807 850	172	25.4	20	305		M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														
394	807 850	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	955														

透平泵主要技术参数及安装尺寸一览表

叶轮轴 总串量	泵转速 r/min	配套功率 KW	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H1	H2	H3
10	1475	11-15	508	382	228	159	280	19	155	235	280	245	360	438.2 + (m-1)*203.2	根据 下井 深度 调整
		18.5-22					292								
		30-45													
12	1475	11-15	508	382	228	194	280	19	155	235	280	280	360	463 + (m-1)*228	
		18.5-22					292								
		30-37													
12	1475	11-15	508	382	228	194	280	19	155	235	280	280	360	463 + (m-1)*228	
		18.5-22					292								
		30-45													
10	1475	11-15	508	382	242	194	280	19	155	235	280	280	426	460.5 + (m-1)*213.4	
		18.5-22					292								
		30-45													
		55					320		207	299	343				
12	1475	11-15	508	382	280	194	280	19	155	235	280	280	405	508.3 + (m-1)*251	
		18.5-22					292								
		30-45													
		55-75					320		207	299	343				
12	1475	11-15	508	382	280	194	280	19	155	235	280	280	405	508.3 + (m-1)*251	
		18.5-22					292								
		30-45													
		55-90					320		207	299	343				
12	1475	11-15	508	382	280	194	280	19	155	235	280	280	405	508.3 + (m-1)*251	
		18.5-22					292								
		30-45													
		55-90					320		207	299	343				
12	1475	11-15	508	382	280	194	280	19	155	235	280	280	405	508.3 + (m-1)*251	
		18.5-22					292								
		30-45													
		55-90					320		207	299	343				
14	1475	18.5-22	508	382	295	194	292	19	155	235	280	280	540	508 + (m-1)*244	
		30-45													
		55-90					320		207	299	343				
14	1475	18.5-22	508	382	295	194	292	19	155	235	280	280	540	508 + (m-1)*244	
		30-45													
		55-90					320		207	299	343				
12	1475	18.5-22	508	382	295	194	292	19	155	235	280	280	540	508 + (m-1)*244	
		30-45													
		55-90					320		207	299	343				
12	1475	30-45	560	408	346	219	405	19	257	350	395	310	479	556 + (m-1)*292.1	
		55-90													
		110-132													

H4	H5	H6	H7	H8	L	M1	M2	n	Q	α	基础尺寸				滤水器最大直径
											A1	A2	A3	A4	
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
565	1175	191	38		330										
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
565	1175	191	38		330										
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
565	1175	191	38		330										
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
565	1175	191	38		330										
394	807	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
454	850 955														
565	1175	191	38		330										
454	850 955	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
565	1175														
454	850 955	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
565	1175														
454	850 955	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
565	1175														
454	850 955	172	25.4	20	305	M16*300	M16	8	25	22.5°	380	760	860	260	NA
565	1175														
470	955 1175 1225	245	40	25.4	355	M16*300	M20	12	28	15°	500	1000	1140	260	NA

透平泵主要技术参数及安装尺寸一览表

泵型号	叶轮轴 总串量	泵转速 r/min	配套功率 KW	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H1	H2	H3
14RJMCN	12	1475	30-45	560	408	346	219	405	19	257	350	395	310	479	556 + (m-1)*292.1	根据 下井 深度 调整
			55-90													
			110-132													
14RJHCN	12	1475	30-45	560	408	346	219	405	19	257	350	395	310	479	556 + (m-1)*292.1	
			55-90													
			110-132													
16BHCN	22	1475	30-45	560	408	430	325	410	19	257	350	395	410	427	615.6 + (m-1)*355.6	
			55-90						28	250	355	405				
			110-150	800	650											
			200-250													
16DMCN	20	1475	30-45	560	408	430	325	410	19	257	350	395	410	427	661 + (m-1)*387.5	
			55-90						28	250	355	405				
			110-150	800	650											
			185						46	300	400	445				
			225													
			280	1050	940											
18DMCN	20	1475	110	1050	940	520	402	495	46	400	515	565	495	500	731 + (m-1)*426	
			225								515	565				
			315													
			400													
			450													
			520*	no dimension												
20ELCN	20	1475	110	1050	940	600	402	495	46	400	515	565	495	500	774.7 + (m-1)*457.2	
			225								515	565				
			315													
			450													
20EHCN	17	1475	150	1050	940	600	402	495	46	400	515	565	495	500	774.7 + (m-1)*457.2	
			280								515	565				
			400													
			450													
			560*	no dimension												
20GLCN	22	1475	185	1050	940	670	480	615	46	457	550	595	615	500	858 + (m-1)*546	
			355								565	615				
20GHXC	22	1475	200	1050	940	670	480	615	46	457	565	615	615	500	858 + (m-1)*546	
20GH	22	1475	260	1050	940	670	480	615	46	457	565	615	615	500	+ (m-1)*546	
			500*								no					

注：功率带“*”的电机采用高压(6KV或10KV)电机。
m表示级数。
产品不断更新，涉及尺寸更改将不向客户发更改通知详情请询工厂。

H4	H5	H6	H7	H8	L	M1	M2	n	Q	α	基础尺寸				滤水器最大直径
											A1	A2	A3	A4	
470	955	245	40	25.4	355	M16*300	M20	12	28	15°	500	1000	1140	260	NA
	1175														
	1225														
470	955	245	40	25.4	355	M16*300	M20	12	28	15°	500	1000	1140	260	NA
	1175														
	1225														
470	955	245	40	28	355	M16*300	M20	12	28	15°					460
	1175														
	1225														
800	1412				500	M24*400	M24								
470	955	245	40	28	355	M16*300	M20	12	28	15°					460
	1175														
	1225														
1110	1412				500	M24*400	M24								
	1412														
	1600	395			610	M42*630	M27	20	42	9°					
1100	1200	395	40	26	610	M42*630	M20	16	28	11.25°					535
1412															
1110	1600						M27	20	42	9°					
1110	1200	395	40	26	610	M42*630	M20	16	28	11.25°					600
	1412														
1110	1600						M27	20	42	9°					
1110	1200	395	40	26	610	M42*630	M20	16	28	11.25°					600
1110	1600														
1110	1200	395	40	30	610	M42*630	M20	16	28	11.25°					640
1400	2390						M24	20	30	9°					
1110	1455	395	40	30	610	M42*630	M24	20	30	9°					640
1110	1455	395	40	30	610	M42*630	M24	20	30	9°					640
no							no dimension								

型号对照

深井泵 RJC	美国型号
150RJC10-9	5N13
*150RJC20-9	5CLCN
*150RJC30-9.5	5CHCN
*150RJC35-6.5	5TLCN
*150RJC45-8.5	5THCN
150RJC30-12.5	6CLCN
150RJC50-13	6CHCN
200RJC60-20	7CLCN
200RJC80-22.5	7CHCN
*200RJC100-6.5	7TLCN
*200RJC130-14	7THCN
200RJC90-20	8RJLCN
200RJC125-18	8RJHCN
*250RJC60-7	9CLCN
*250RJC85-8.5	9CHCN
*250RJC100-6	9TLCN
*250RJC125-5.5	9THCN
250RJC130-8.5	10RJHCN
*300RJC125-11.5	11CLCN
*300RJC145-12.5	11CMCN
*300RJC160-13.5	11CHCN
300RJC160-11.5	12RJLCN
300RJC185-12	12RJMCN
300RJC220-13.5	12RJHCN
350RJC300-15	14RJLCN
350RJC370-16	14RJMCN
350RJC400-18	14RJHCN
400RJC450-30	16BHCN
400RJC550-27	16DMCN
450RJC900-30	18DMCN
500RJC1000-26.5	20ELCN
500RJC1250-30	20EHCN
500RJC1650-27	20GLCN
500RJC1800-29	20GHXCN
500RJC2000-31	20GHCN

注：此表为新老型号对照表，仅供参考。
带*的型号具体详情，请询xylem公司。
长轴透平泵原称“长轴深井泵”

赛莱默公司

Xylem (XYL) 是全球领先的水技术供应商，专注于水输送、水处理和水测试领域，帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。该公司目前在全球 150 多个国家开展业务，运用其多项名牌产品和员工的专业应用知识和经验，提供各种本地化解决方案，致力解决世界最大的用水及污水处理问题。该公司总部设在美国纽约州白滩市，2013 年业务收益为 38 亿美元，在全球拥有约 12,500 名员工。Xylem 凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案，连续两年荣登道琼斯可持续发展指数榜。

公司名称 Xylem 取自古希腊语，原义是植物中输送水份的组织，寓意此公司对水事业的追求，表现我们运用堪与大自然造化能力媲美的世界最优秀的工程技术实现水的输送。

www.xyleminc.com

三峡水电开发总公司



江苏省排灌联合公司



湖南株洲电厂



三峡水电开发总公司
黄河小浪底水电工程
葛洲坝水力发电厂
云南大朝山水电开发公司
湖北汉王甫洲水电总公司
湖北高坝洲电厂
云南漫湾电厂
北京十三陵蓄能电站
湖南五强溪电站
江苏抽水蓄能发电有限责任公司

华东琅琊山抽水蓄能电站
湖南凤滩水电厂
山东邹县电厂
贵州习水电厂
黑龙江鹤岗电厂
河北三河发电有限公司
河南洛阳龙泉电力有限公司
湖南株洲电厂
纳雍发电厂
山西宝德电厂

浙江萧山电厂
浙江国华宁海电厂
昆明钢铁集团公司
上海宝山钢铁公司
山东石横特钢有限公司
马鞍山钢铁集团公司
武汉钢铁集团公司
重庆钢铁集团公司
北京大兴自来水公司
安徽阜阳自来水公司

武汉百威啤酒厂
许昌自来水公司
哈尔滨自来水公司
西安自来水公司
安徽淮南矿务局
安徽淮北矿务局
山东兖州矿务局
徐州大屯煤电公司
大庆石油管理局
新疆吐哈油田

胜利油田石油开发集团
上海恒通水处理公司
广东增城绿源环保工程
浙江深渗炼水设备厂
乌鲁木齐支注贸易服务公司
北京市应急备用地下水源工程项目
胜利油田东胜精致石油开发集团有限公司
中海石油（中国）有限公司

Xylem (XYL) 是全球领先的水技术供应商, 专注于水输送、水处理和水测试领域, 帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。该公司目前在全球 150 多个国家开展业务, 运用其多项名牌产品和员工的专业应用知识和经验, 提供各种本地化解决方案, 致力解决世界最大的用水及污水处理问题。该公司总部设在美国纽约州白滩市, 2013 年业务收益为 38 亿美元, 在全球拥有约 12,500 名员工。Xylem 凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案, 连续两年荣登道琼斯可持续发展指数榜。

公司名称 Xylem 取自古希腊语, 原义是植物中输送水份的组织, 寓意此公司对水事业的追求, 表现我们运用堪与大自然造化能力媲美的世界最优秀的工程技术实现水的输送。

www.xyleminc.com



上海

遵义路 100 号虹桥上海城
A 座 30-31 楼 (200051)
Tel:(021) 22082888
Fax:(021) 22082999

北京

东城区广渠门内白桥大街 15 号
嘉禾国信大厦 412 室 (100062)
Tel:(010) 59620898
Fax:(010) 59620868

广州

广州市天河区元岗大道 310 号智
汇 PARK SOHO 806 (510650)
Tel:(020) 85505870/90
Fax:(020) 85505570

成都

高新区天泰路 368 号三峡大厦
南楼 B 座 1302 室 (610061)
Tel:(028) 82889515
Fax:(028) 82889511

武汉

汉口解放大道 634 号新世界
中心 A 座 803 室 (430032)
Tel:(027) 82667686
Fax:(027) 85267546

西安

高新区锦业路 1 号都市之门
D 座 605 室 (710075)
Tel:(029) 88337330
Fax:(029) 88337322

南京

鼓楼区中山北路 8 号紫峰大厦
(付楼) 1202 室 (210009)
Tel:(025) 83346981
Fax:(025) 83346953

沈阳

经济技术开发区开发大路
11 甲 4 号 (110141)
Tel:(024) 25263000
Fax:(024) 25306794

客户服务热线: 400 820 3906

制造商保留不经通知对产品的性能、规格、样本或设计进行更改的权利。

所有资料经过小心核对, 以求准确。如有任何印刷疏漏或在翻译中可能产生误差, 本公司不承担因此产生之后果。