



# 4NS

POMPE D'EAUX D'ÉGOUT SUBMERSIBLE IMBOUCHABLE 4"



### CARACTÉRISTIQUES

**Roue:** Fonte, design fermé deux pales pour grande efficacité et limite d'usure maximale. Équilibrée pour fonctionnement en douceur.

**Anneau d'usure en bronze:** Remplaçable pour renouveler le jeu fonctionnel et les efficacités aux conditions originales.

**Carter:** Fonte robuste, de type volute pour efficacité maximale. Bride en fonte 4" ANSI 125 #. S'adapte au système de montage sur rail de guidage.

**Garnitures en tandem:** Deux garnitures mécaniques montées indépendamment sont séparées par un boîtier rempli d'huile. Le boîtier d'huile agit comme une barrière pour attraper l'humidité et donner du temps pour une fermeture ou un entretien planifié. L'huile fournit une lubrification pour la garniture interne (supérieure). Les faces rotatives en carbone et stationnaires en céramique sont standard sur les garnitures internes (supérieures) et externes (inférieures). Des matériaux en option sont disponibles pour les garnitures inférieures. Voir la Page de nomenclature pour des changements de numéro de commande pour commander des faces en carbure de silicium/carbure de silicium Viton ou des faces en carbure de silicium/carbure de tungstène avec élastomères Viton. Celles-ci sont recommandées pour les applications qui contiennent des solides ou des abrasifs fins tels qu'on trouve dans les drainages de lot/garage et des travaux de déshydratation.

**Système de protection contre l'humidité:** Les deux sondes de détection d'humidité, deux fils, sont situées dans le boîtier

### APPLICATIONS

Caractéristiques de design pour service intensif pour une grande variété d'applications commerciales et industrielles dangereuses telles que:

- Systèmes d'égout
- Lutte contre l'inondation et la pollution
- Déshydratation industrielle
- Stations d'épuration des eaux usées
- Stations de relèvement municipales et de subdivisions

### SPÉCIFICATIONS

#### Pompe:

- Capacités de traiter des matières solides: 3" maximum.
- Taille du refoulement: 4" Bride ANSI 125 #
- Capacités: jusqu'à 1160 G/M.
- Hauteurs totales: jusqu'à 140 pieds
- Débit minimum: 100 G/M
- Débit maximum: fin de la courbe publiée.
- Garnitures mécaniques: Pièces métalliques en acier inoxydable 304, élastomères BUNA-N avec faces de joint carbone/rotative et céramique/stationnaire standard pour les garnitures supérieures et inférieures. Des garnitures inférieures en option sont disponibles avec élastomères Viton et faces de joint en carbure de silicium/carbure de silicium ou carbure de silicium/carbure de tungstène.
- Boulons: Acier inoxydable Série 300.

#### Moteur:

- Moteurs certifiés CSA (Association Canadienne de Normalisation)

rempli d'huile entre les garnitures intérieures et extérieures. Lorsque connecté à un panneau de commande avec un Système de détection de l'humidité en option et une alarme, il détectera la présence d'humidité si la garniture extérieure devenait défectueuse. Il détectera aussi l'humidité dans la chambre du moteur et avertira avant que les niveaux d'eau atteignent le roulement ou le stator.

**Conçu pour un fonctionnement en continu:** Le moteur est conçu pour une condition immergée en service continu dans l'eau qui est 40 °C ou moins. Le temps de fonctionnement maximal avec la pompe non immergée pour 7½-40 HP est 15 minutes. Le moteur est adapté pour 10 démarrages par heure.

**Roulements:** à billes, simple rangée, contact oblique, roulements de type Conrad avec ajustement interne Classe 3 conformes à la norme AFBMA 20 sont utilisés. Les roulements sont graissés à vie avec une graisse de première qualité épaisse avec polyurée et résistante à l'humidité qui contient des inhibiteurs de rouille et adaptés pour un fonctionnement sur une plage de -25 °C à +120 °C.

**Vis de montage de la roue:** Acier inoxydable Série 300 avec raccord de verrouillage anti rotation.

**Moulages:** Les moulages tout en fer sont de fonte grise ASTM A48 classe 3.

- Moteurs triphasés seulement
- Tensions disponibles : 200, 230, 400, 460 et 575 volt, 60 Hz
- Plage HP : 7,5 - 40
- L'arbre du moteur est un design en une seule pièce d'acier inoxydable 416 à haute résistance.
- Tous les moteurs sont remplis d'air et conçus pour un service continu lorsqu'entièrement immergés ou jusqu'à 15 minutes de fonctionnement dans l'air.
- NEMA design «B» avec enroulements en cuivre
- Enroulement du stator Classe «F» conçu pour entraînement à vitesse variable
- Système d'humidité: Le système de surveillance deux sondes deux fils surveille constamment l'humidité du boîtier d'étanchéité d'huile et du logement du stator.  
**Remarque:** le panneau de commande doit contenir un circuit d'alarme et un dispositif d'alarme.
- Deux (2) normalement fermés, thermostats à réinitialisation automatique connectés en série et incorporés dans les phases attenantes.
- Les cordons d'alimentation et du capteur ont une longueur standard de 25', 50' disponible en option.
- Les moteurs sont conformes aux exigences applicables les plus récentes des normes NEMA, IEEE, ANSI et NEC.

**AVERTISSEMENT:** Une protection de surcharge par déclenchement de Classe 10 doit être comprise dans le panneau de commande.

### LISTE DES AGENCES



Testé selon les Normes UL 778 et CSA 22.2 No. 108  
Par l'Association Canadienne de Normalisation  
Fichier #LR38549

### MODÈLE ET INFORMATIONS CONCERNANT LE MOTEUR (Toutes les caractéristiques nominales pour triphasé, 60 Hz.)

Numéro de commande	HP	Phase	Volts	TR/MIN	Dia. roue (po)	Code de roue	Ampères S.F.	Facteur de surcharge	Ampères Pleine charge	Ampères Rotor Bloqué	Calibre Câble d'alimentation	Calibre Câble du capteur	Taille du bâti	Poids (lb)
4NS12K3MC	7.5	3	230	1750	7.50	M	23,4		21,0	160,0	8/4	18/5	210TY	455
4NS12K4MC			460				11,7		10,5	80,0	8/4			
4NS12K5MC			575				9,4		8,4	64,0	14/4			
4NS12L2KC	10		200		8,00	K	35,6		31,1	186,2	8/4			
4NS12L3KC			230				31,0		27,0	162,0	8/4			
4NS12L4KC			460				15,5		13,5	81,0	8/4			
4NS12L5KC	15		575		9,00	G	12,3		10,8	64,0	14/4			
4NS12M2GC			200				54,8		48,2	256,0	6/4			
4NS12M3GC			230				47,8		42,0	222,0	8/4			
4NS12M4GC	20		460		9,75	E	23,9		21,0	111,0	8/4			
4NS12M5GC			575				19,1		16,8	88,7	10/4			
4NS12N2EC			200				74,8		64,4	342,0	4/4			
4NS12N3EC	25		230		10,38	C	65,0		56,0	298,0	6/4			
4NS12N4EC			460				32,5		28,0	149,0	6/4			
4NS12N5EC			575				26,0		22,4	119,0	10/4			
4NS12P2CC	30	200	10,75	B	83,6	72,5	394,0	2/4						
4NS12P3CC		230			72,8	63,0	342,0	4/4						
4NS12P4CC		460			36,4	31,5	171,0	4/4						
4NS12P5CC	40	575	11,00	A	29,1	25,2	137,0	8/4						
4NS12Q2BC		200			103,2	89,7	472,0	2/4						
4NS12Q3BC		230			89,6	78,0	410,0	2/4						
4NS12Q4BC	40	460	11,00	A	44,8	39,0	205,0	2/4						
4NS12Q5BC		575			35,8	31,2	164,0	8/4						
4NS12R2AC		200			132,8	114,4	600,0	1/0/4						
4NS12R3AC	7.5	230	10,12	D	115,4	99,4	522,0	1/4						
4NS12R4AC		460			57,7	49,7	261,0	6/4						
4NS12R5AC		575			46,2	39,8	209,0	8/4						
4NS13K2DC	10	200	11,00	A	30,4	26,5	131,6	8/4						
4NS13K3DC		230			26,4	23,0	114,4	10/4						
4NS13K4DC		460			13,2	11,5	57,2	10/4						
4NS13K5DC	10	575	11,00	A	10,6	9,2	45,8	14/4						
4NS13L2AC		200			40,0	35,0	186,0	8/4						
4NS13L3AC		230			34,8	30,4	161,0	8/4						
4NS13L4AC	10	460	11,00	A	17,4	15,2	80,7	8/4						
4NS13L5AC		575			13,9	12,2	64,5	12/4						

### NOMENCLATURE DESCRIPTION

#### 1<sup>er</sup> Caractère - Taille du refoulement

4 = Bride de refoulement 4" ANSI 125 #

#### 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> Caractère - Type/Design de pompe

NS = Pompe double joint imbouchable avec capteurs de température à enroulements et capteurs de détection d'humidité

#### 4<sup>ème</sup> Caractère - Garnitures mécaniques

1 = Garniture standard - la garniture supérieure est carbone/rotative et céramique/stationnaire, la garniture inférieure est carbone/rotative avec céramique/stationnaire avec élastomères BUNA et pièces métalliques en acier inoxydable 304.

3 = Garniture inférieure en option - carbure de silicium/rotative et carbure de silicium/stationnaire avec élastomères Viton et pièces métalliques 304 SS, recommandé pour les applications avec des solides ou abrasifs fins.

5 = Garniture inférieure en option - carbure de silicium/rotative et carbure de tungstène/stationnaire avec élastomères Viton et pièces métalliques 304 SS, recommandé pour les applications avec des solides ou abrasifs fins.

#### 5<sup>ème</sup> Caractère - Moteur TR/MIN/ Hertz

2 = 1750 TR/MIN / 60 Hz

3 = 1150 TR/MIN / 60 Hz

#### 6<sup>ème</sup> Caractère - Chevaux-vapeurs (HP)

K = 7,5 M = 15 P = 25 R = 40

L = 10 N = 20 Q = 30

#### 7<sup>ème</sup> Caractère - Tension/Phase

2 = 200 / 3 4 = 460 / 3 6 = 380/400 / 3

3 = 230 / 3 5 = 575 / 3

#### 8<sup>ème</sup> Caractère - Code de roue

A = 11,0" 10 HP 1150 TR/MIN 40 HP 1750 TR/MIN

20 HP 1450 TR/MIN

B = 10,75" 30 HP 1750 TR/MIN

C = 10,38" 25 HP 1750 TR/MIN

D = 10,12" 7,5 HP 1150 TR/MIN 15 HP 1450 TR/MIN

E = 9,75" 20 HP 1750 TR/MIN

G = 9,00" 15 HP 1750 TR/MIN 10 HP 1450 TR/MIN

K = 8,00" 10 HP 1750 TR/MIN 7,5 HP 1450 TR/MIN

M = 7,50" 7,5 HP 1750 TR/MIN

T = GARNITURE SPÉCIALE

#### 9<sup>ème</sup> Caractère - Longueur du cordon - Cordons d'alimentation et du capteur

C = 25' standard F = 50' En option

#### 10<sup>thème</sup> Caractère - Options

E = Peinture époxy

### DONNÉES D'APPLICATIONS

Taille maximale des solides	3"
Épaisseur minimale du carter	5/16"
Tolérance de corrosion du carter	1/8"
Pression maximale de fonctionnement	100 PSI
Hauteur maximale d'immersion	200 pieds
Température environnementale maximale	40 °C (104 °F) conditions ambiantes
Démarrages maximum par heure	Maximum de 10 démarrages également distribués par heure

### DÉTAILS CONSTRUCTION

Câble d'alimentation - Type	1/0 / 4, 2/4, 4/4, 6/4, 8/4, 10/4, 12/4 SOW ou SOOW (Voir Info Modèle)
Câble commande/ capteur / Type	Type 18/5 SOW
Câble d'alimentation et Ensemble Cap	Les fils ont un passe-fils BUNA-N en plus d'être encapsulés dans l'époxy
Longueurs Câble d'alimentation et de commande	25' standard, 50' en option
Enceinte du moteur	Fonte, ASTM A-48, Classe 30
Arbre du moteur	Acier inoxydable Série 416
Design du moteur	Design NEMA « B » avec enroulements en cuivre et conçu pour supporter une pression d'eau de 200 psi à tous les emplacements des joints. Rempli d'air bâti NEMA 210TY sur les modèles 7.5, 10, 15 et 20 HP. Rempli d'air bâti NEMA 250TYS sur les modèles 25 - 40 HP.
Isolation du moteur	Isolation Classe F
Protection thermique du moteur	Deux (2) normalement fermé thermostats d'enroulement ouvrent à 320° F (160° C), réinitialisation automatique ferme à 221° F (105° C).
Protection de surcharge du moteur	Compensation de la température ambiante Classe 10, protection de surcharge par déclenchement doit être fournies dans le panneau de commande.
Protection du moteur contre l'humidité	Deux (2) sondes de détection d'humidité dans un boîtier d'étanchéité rempli d'huile doivent être connectées à un relais dans le panneau de commande.
Carter	Fonte, ASTM A-48, Classe 30
Roue	Fonte, ASTM A-48, Classe 30
Type de roue	Design fermé deux pales pour une efficacité maximale.
Carter/Roue/Anneau d'usure	Anneau d'usure remplaçable en bronze
Matériel externe	Acier inoxydable


### PIÈCES STANDARD

Roulement à billes	Les roulements lubrifiés à vie sont conçus pour une durée de vie L10 minimale de 30 000 heures.	
Bâti 210 et 250		Simple rangée Radial (supérieur)
		Simple rangée Butée (inférieur)
Garnitures mécaniques - Standard	Supérieur	Carbone/rotative et céramique/stationnaire
	Inférieur	
Garnitures mécaniques - En option	Inférieur	Carbure de silicium/rotative et carbure de tungstène/stationnaire
	Inférieur	Carbure de silicium/rotative et carbure de silicium/stationnaire
Joint toriques du moteur standard	BUNA-N (nitrile)	
Boîtier d'étanchéité huile	SAE IOW	

### DIMENSIONS

(Toutes les dimensions sont en pouces. Ne pas utiliser à des fins de construction).

HP	TR/MIN	« A » Dimensions (po)
7½	1750	41,3
10		
15		
20		
25		
30	1150	46,6
40		
7½		
10		41,3



### SÉLECTIONS DE PANNEAUX STANDARDS

Numéro de commande	HP	Volts	S.F. Amps	Numéro de pièce du panneau triphasé Simplex	Numéro de pièce du panneau duplex
4NS12K2MC	7.5	200	27	NSS32432	NSD32432
4NS12K3MC		230	23.4	NSS32432	NSD32432
4NS12K4MC		460	11.7	NSS39014	NSD39014
4NS12K5MC		575	9.4	NSS390145	NSD390145
4NS12L2KC	10	200	35.6	NSS33040	NSD33040
4NS12L3KC		230	31	NSS33040	NSD33040
4NS12L4KC		460	15.5	NSS31318	NSD31318
4NS12L5KC		575	12.3	NSS390145	NSD390145
4NS12M2GC	15	200	54.8	NSS34865	NSD34865
4NS12M3GC		230	47.8	NSS34865	NSD34865
4NS12M4GC		460	23.9	NSS32432	NSD32432
4NS12M5GC		575	19.1	NSS317235	NSD317235
4NS12N2EC	20	200	74.8	NSS365115	NSD365115
4NS12N3EC		230	65	NSS365115	NSD365115
4NS12N4EC		460	32.5	NSS33040	NSD33040
4NS12N5EC		575	26.0	NSS324325	NSD324325
4NS12P2CC	25	200	83.6	NSS365115	NSD365115
4NS12P3CC		230	72.8	NSS365115	NSD365115
4NS12P4CC		460	36.4	NSS33040	NSD33040
4NS12P5CC		575	29.1	NSS324325	NSD324325
4NS12Q2BC	30	200	103.2	NSS365115	NSD365115
4NS12Q3BC		230	89.6	NSS365115	NSD365115
4NS12Q4BC		460	44.8	NSS33750	NSD33750
4NS12Q5BC		575	35.8	NSS330405	NSD330405
4NS12R2AC	40	200	132.8	Consultez l'usine pour un devis personnalisé.	Consultez l'usine pour un devis personnalisé.
4NS12R3AC		230	115.4	Consultez l'usine pour un devis personnalisé.	Consultez l'usine pour un devis personnalisé.
4NS12R4AC		460	57.7	NSS34865	NSD34865
4NS12R5AC		575	46.2	NSS337505	NSD337505
4NS13K2DC	7.5	200	30.4	NSS33040	NSD33040
4NS13K3DC		230	26.4	NSS32432	NSD32432
4NS13K4DC		460	13.2	NSS31318	NSD31318
4NS13K5DC		575	10.6	NSS390145	NSD390145
4NS13L2AC	10	200	40	NSS3750	NSD33750
4NS13L3AC		230	34.8	NSS33040	NSD33040
4NS13L4AC		460	17.4	NSS31723	NSD31723
4NS13L5AC		575	13.9	NSS313185	NSD313185

# Xylem |'zīləm|

- 1) Tissu végétal qui achemine l'eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème);
- 2) Société leader mondial dans le secteur des technologies de l'eau.

Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui de créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Aussi, le cœur de notre mission consiste à développer de nouvelles technologies qui amélioreront demain la façon dont l'eau est utilisée, stockée et réutilisée. Tout au long du cycle de l'eau, nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l'eau à son milieu naturel de façon performante et responsable pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment résidentiel ou collectif et l'industrie. Xylem offre également un portefeuille unique de solutions dans le domaine des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, de l'électricité et du gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en applications et notre volonté forte de développer des solutions durables.

**Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur [xylem.com](https://www.xylem.com)**

En savoir plus sur  
les panneaux NS :



**xylem**  
Let's Solve Water

Xylem Inc.  
2881 East Bayard Street Ext., Suite A  
Seneca Falls, NY 13148  
Téléphone : (866) 325-4210  
Télécopieur : (888) 322-5877  
[www.xylem.com/goulds](https://www.xylem.com/goulds)

Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2024 Xylem Inc. B4NSFR R6 October 2024