



Baureihe GENYO

ELEKTRONISCHE PUMPENSTEUERUNG
MIT SCHUTZFUNKTION

Elektrische Pumpensteuerung mit Schutzfunktion



Anwendungsbereiche

Druckerhöhung in der Haustechnik
(Ein- und Mehrfamilienhäuser)

Kleine Beregnungs- und Bewässerungsanlagen

Wasserversorgung für Badeinrichtungen,
Campingplätze und Sportanlagen

GENYO, die Baureihe kompakter Steuerungen mit elektronischem Druckschalter und Strömungswächter für Wechselstrompumpen. GENYO besteht aus einem patentierten Ausgleichsbehälter, einer federbelasteten Membrane, einem Rückschlag-Ventil und einer elektronischen Steuerung, die Druck und Durchflusssignale auswertet. GENYO steuert automatisch Pumpenstart und -stopp in Abhängigkeit der Wasserabnahme. GENYO wurde speziell für Anwendungen in der Gebäudetechnik entwickelt und verbindet mehrere Komponenten konventioneller Steuersysteme in einem Gerät.

Produktvorteile

Schutz vor Trockenlauf

Kein Installations- und Wartungsaufwand für
herkömmliche Membrandruckbehälter

Schnelle und leichte Installation

Kompakte Bauweise

Bedarfsabhängige Zu- und Abschaltung der
Pumpe

Interner Ausgleichsbehälter für
Tropfleckagen in der Anlage (patentiert)

Integriertes Rückschlagventil

Geringer Durchflusswiderstand

Nur für modell GENYO 16A

Automatischer Wiederanlauf nach
Wassermangel

Einstellbarer Einschaltdruck der Pumpe



Produktpalette.

GENYO 8A



GENYO 16A



Modell*	Integriertes Zubehör	Max. Strom-Aufnahme	Einschalt-Druck
GENYO 8A/F12	Manometer	8A	1,2 bar fest eingestellt
GENYO 8A/F15	Manometer	8A	1,5 bar fest eingestellt
GENYO 8A/F22	Manometer	8A	2,2 bar fest eingestellt
GENYO 16A/R15-30	Manometer	16A	1,5 ÷ 3,0 bar einstellbar

* Ausführung mit Netzanschlusskabel inkl. Stecker und Motorkabel ebenfalls erhältlich (technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Technische Daten“)



Geeignet für trocken aufgestellte Pumpen und Unterwasserpumpen

Konstruktionsmerkmale.

GROSSER DURCHGANG
für geringen Fließwiderstand

FEDER
aus doppelt verchromtem
Federstahl

PATENTIERTER
AUSGLEICHBEHÄLTER
kleiner Wasserbehälter für
Steuerungszwecke

SENSOREN
hergestellt aus widerstandsfähigem
Kunststoff mit hermetisch
gekapselten Magneten

FLÜSSIGKEITSBERÜHRTES MATERIAL
hergestellt aus
trinkwasserzugelassenem
glasfaserverstärktem Kunststoff

MEMBRANE UND DICHTUNGEN
aus Spezialgummi für hohen
elektrischen Schutz (IP65)

KREMMKASTEN MIT
STEUERKARTE
für Anschluss, Betrieb und
Kontrolle

RÜCKSCHLAGVENTIL
integriert mit einem
Magnet im Sensor

LED-ANZEIGE
GRÜNE ANZEIGE:
Spannung vorhanden
ROTE ANZEIGE:
Fehlermeldung
GELBE ANZEIGE: Pumpe läuft

MANUELLER
WIEDERANLAUF
Knopfdruck für
Wiederanlauf nach Fehler

INTEGRIERTES MANOMETER
0 -10 bar

NETZANSCHLUSSKABEL
INKL. STECKER UND
MOTORKABEL
nur bei der Version mit
Anschlussleitung (optional)

Technische Spezifikation.

GENYO 8A.

Spannungsversorgung:
Wechselstrom 220-240 V

Frequenz: 50/60Hz

Maximaler Nennstrom: 8 Ampere

Schutzart: IP65

Fest eingestellter Startdruck:

F12: 1.2 bar

F15: 1.5 bar

F22: 2.2 bar

Betriebstemperatur: 0÷60°C

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Maximale Durchflussmenge: 10 m³/h
(siehe Kennlinie)

Manueller Wiederanlauf

Anschlüsse Eingang/Ausgang: R1"

Manometer: 0÷10 bar

Netzanschlusskabel (HO7RN-F 3G1,
Länge 1,5m) mit Schutzkontaktstecker,
Motoranschlusskabel (HO7RN-F 3G1,
Länge 0,5m) mit losen Kabelenden
(optional)



GENYO 16A.

Spannungsversorgung:
Wechselstrom 220-240 V

Frequenz: 50/60Hz

Schutzart: IP65

Maximaler Nennstrom: 16 Ampere

Regelbarer Einschaltdruck (durch
Stellschraube): R15 - 30 von 1,5 ÷ 3,0 bar

Betriebstemperatur: 0÷60°C

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Maximale Durchflussmenge: 10 m³/h
(siehe Kennlinie)

Automatischer Wiederanlauf

Anschlüsse Eingang/Ausgang: R1"

Manometer: (0÷10 bar)

Netzanschlusskabel (HO7RN-F 3G1,
Länge 1,5m) mit Schutzkontaktstecker,
Motoranschlusskabel (HO7RN-F 3G1,
Länge 0,5m) mit losen Kabelenden
(optional)


Standards und Zulassungen.

Trinkwasserzulassung in Frankreich nach
ACS gemäß D.M. 06/04/2004 n.174.

Übereinstimmung mit Direktive 2002/95/
CE (RoHS)

	Gem. 2006/95/EG (Niederspannungs-Richtlinie)
	Gem. 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)
	EN 60730 - 2 - 6, EN 61000 - 6 - 2 : 2005, EN 61000 - 6 - 3 : 2001
	C-Tick-Zulassung

Abmessungen. GENYO 8A



GENYO 16A






Diagramm Fließwiderstand. GENYO 8A



GENYO 16A




Xylem |'zīləm|

- 1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
- 2) ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf www.xylem.com



Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Biebigheimer Str. 12
D-63762 Großostheim
Telefon: 06026 / 943 - 0
Telefax: 06026 / 943 - 210

Email: info.lowarade@xyleminc.com
Internet: www.xylem.de

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Schultheiß-Köhle-Straße 8
D-71636 Ludwigsburg
Telefon: 07141 / 4987-0
Telefax: 07141 / 4987-299

Email: info.de@xyleminc.com
Internet: www.xylem.de